



No.100AF シリーズ アジャスターフット付パッキングキャスター トラック型

No.600AF シリーズ アジャスターフット付パッキングキャスター 固定型

Packing Caster with Level Adjuster



特長

アジャスターフット付きのキャスターです。固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。

用途

精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA 機器・医療機器

Characteristic

Compact and all-in one type. With its light up and down operation, level adjusting and fixing are easy.

Application

Precision instruments / Vending machines / Measuring instruments / Physical and chemical devices / Office automation appliances / Medical instruments


■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	No.103AF, 105AF, 603AF, 605AF		No.103AF-N, 105AF-N, 603AF-N, 605AF-N		数 Quantity
		材質 Material	処理 Finish	材質 Material	処理 Finish	
1	本体 Main Body	SPCC	3 価クロメート (黒) Trivalent Chromate Treatment (Black)	SPCC	3 価クロメート (黒) Trivalent Chromate Treatment (Black)	1
2	プレート Plate					1
3	車輪 Wheel	NBR	黒色 Black	PA	グレー Gray	1
4	フット Foot	EPDM	グレー Gray	EPDM	グレー Gray	1


※部番 2 は、No.600 シリーズにはありません。

Part No.2 is not available for No.600 series.

No.100AFシリーズ トラック型 Series Swivel type



No.600AFシリーズ 固定型 Series Fixed type



寸法・仕様表 Size List & Specification トラック型 Swivel Caster

ストッパー付きはございません。 Caster with stopper is not available.

型番 Model No.	D	E1	E2	F1	F2	G	H	H1	J	L	P	W 車輪巾 Wheel Width	許容荷重 (kg) Allowable Load (kg)	自重 (g) Net Weight (g)	価格 (円) Price (yen)
No.103AF	φ50	19	27.5	(R44)	(R46)	φ6.5	65	(10)	t2	78	64	20	50	366	¥990
No.103AF-N	φ50	19	27.5	(R44)	(R46)	φ6.5	65	(10)	t2	78	64	22	80	343	¥960
No.105AF	φ63	27	34	(R59)	(R53)	φ8.5	81	(15)	t2.3	92	75	21	60	600	¥1,570
No.105AF-N	φ63	27	34	(R59)	(R53)	φ8.5	81	(15)	t2.3	92	75	25	130	553	¥1,490

寸法・仕様表 Size List & Specification 固定型 Fixed Caster

ストッパー付きはございません。 Caster with stopper is not available.

型番 Model No.	D	E	G	H	H1	J	K	L1	L2	P1	P2	W 車輪巾 Wheel Width	許容荷重 (kg) Allowable Load (kg)	自重 (g) Net Weight (g)	価格 (円) Price (yen)
No.603AF	φ50	46	φ6.5	65	(10)	t2	34.5	54	99	40	85	20	50	300	¥900
No.603AF-N	φ50	46	φ6.5	65	(10)	t2	34.5	54	99	40	85	22	80	270	¥820
No.605AF	φ63	52	φ8.5	81	(15)	t2.3	42	64	112	48	96	21	60	440	¥1,210
No.605AF-N	φ63	52	φ8.5	81	(15)	t2.3	42	64	112	48	96	25	130	380	¥1,190

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.