






断面 A-A
(SECT. A-A)




表 1
△ TABLE 1

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - AMP	日本 JAPAN
++AMP 又は ++ AMP	中国 CHINA (PRC)

- 注記:
1. 材料 ; 66ナイロン (UL94V-0)
2. 製品規格 ; 108-5459
3. 取付適用規格 ; 114-5203
4. 嵌合相手製品型番
プラグハウジング ; 917692
タブコンタクト ; 917764
917765
5. 取扱説明書 ; 411-5771
△ 生産場所を示す (表1を参照のこと)

- NOTES:
1. MATERIAL ; 66 NYLON (UL94V-0)
2. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
3. APPLICATION SPEC. ; 114-5203
4. MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING ; 917692
TAB. CONT. ; 917764
917765
5. INSTRUCTION SHEET ; 411-5771
△ MANUFACTURING PLACE (SEE TABLE 1)
8. PART 5-316092-1 COMPLY WITH GLOW WIRE
REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC
MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING
CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION
30 (GWT)

NATURAL 自然色	5-316092-1	8
NATURAL 自然色	316092-1	8
COLOR 色別	PART NO. 型番	POS. 極数

				Copyright © 1998 年 日本イー・エム・ピー株式会社				Copyright © 1998 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP		日本イー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan		
D1	REVISED ECR-14-001994			A. Z	D. Z	11FEB 2014	適合電線断面積 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 8極キャップ ハウジング 2.5mm SIGNAL DBL LOCK 8P CAP HSG.					
D	変更 (FJ00-1925-98)			T.H		8.9.98	--- mm ² (AWG -)		---		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10MT : ±0.2 100MT : ±0.25 300MT : ±0.3 角 度 : ±3°					
C	変更 (FJ00-1366-97)			A.O	Y.K	11.9.97	材料 (MATERIAL) SEE NOTE 注 記 △		仕上 (FINISH) ---		A3		LOC J	番号 (No.) 316092		
B	変更 (FJ00-0452-97)			A.O	Y.K	28.9.97	DR. 8 SEP. '95 A.OISHI		DE. 8 SEP. '95 Y.NOGUCHI		R 度 (SCALE) 3-1		REV. D1		SHEET 1 OF 1	
A	変更 (FJ00-3486-95)			Y.N	Y.K	20.9.95	CHK. 8 SEP. '95 Y.KASHIWA		APP. 8 SEP. '95 Y.KASHIWA							
O	作成 (FJ00-3222-95)			A.O	Y.K	8.9.95										
LTR	変更 (REVISION RECORD)			OR	CHK	DATE										