

面付クレモン錠(インナーハンドル付)

CREMONE BOLTS (WITH INNER HANDLES)

取付け工賃1/3 メンテは目で見てOK

PAT.PEND.

別売り品
Optionalラッチ受 Latch strikers
C-1376-STラッチ Latches
C-376ロッド棒 Rods
AC-25-R-12シリンダー錠 Cylinder locks
C-375表面
Front

A-375-3A-ST

裏面
Rear表面
Front

A-375-3A-SN

裏面
Rear

※写真は錠前組込例です。本製品の錠前は別売です。

The photograph shows the product with lock fitted. The lock for this item is sold separately.

特 徴 Feature



- 面付けタイプで簡単に取付けができます。
- 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
- 上下の付属ラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉
- 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用)
- 右用・左用(本図・写真共右用です。)

- An easy-to-install-attached-to-panel-surface type.
- Easier maintenance compared with the embedded type.
- Powerful sealing with top and bottom latches accessory C-376 and dead bolt.
- Waterproof and dustproof. (Using lock cap and O-ring)
- The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the right-hand use)

〔A-375-3A-ST 錠前取付け用〕
with lock hole

- 仕 様 ● 材 質: アルミニウム合金(ADC)
● 表面仕上: 焼付塗装クリアー仕上
● 標 準 色: シルバーメタリック
● 適用板厚: 1.6~5mm
- 用 途 ● キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉
- 納 期 ● 標準品・・・納期ご連絡致します
- 備 考 ● 錠前は別売りです。
C-375(1180ページ)よりお選び下さい。
● ロッド棒は別売りです。
AC-25-R-12(612ページ)にねじ・穴を加工してご使用下さい。
● ラッチ・ラッチ受は別売りです。
C-376(1038ページ)・C-1376-ST(1043ページ)をご使用下さい。
● デッドボルトなしもあります。(上下2点締め・A-375-2A)
● 電気錠タイプはお問合せ下さい。

- Speci- ● Material: Aluminum alloy (ADC)
fications ● Finish: Baked clear
● Standard color: Silver metallic
● Applicable panel thickness: 1.6 to 5mm
- Specific- ● For powerful sealing for cubicles,
use shelters cabinets and storage boxes etc.
- Remarks ● Lock is optional.
Use C-375. (See page 1180.)
● Rods are optional.
Use AC-25-R-12. (See page 612.)
● Latches・Latch strikers are optional.
Use C-376. (See page 1038.)・C-1376-ST. (See page 1043.)
● Non-dead bolt type(upper and lower two-point tightening/A-375-2A) is available.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



A-375-A-S

つまみ
ハンドル
取手

A

クレモン
ローラー
締り
特装密閉
ハンドル
フリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ



ワイヤ

ワイヤ


ワイヤ

ワイヤ

ワイヤ

[A-375-3A-SN 錠前取付け穴なし]
without lock holeパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensionsA-375-3C
脱着ハンドル
タイプA-375-3B-ST
インナーハンドル
なしタイプ

A-375-H

脱着ハンドルタイプ・インナーハンドルなし
タイプも製作します。お問合せ下さい。使用例
Example of application通信用シェルターに最適です。
Optimal for a data communication shelter.

ロッド棒長さ(L寸法)算定方法

上部...L=DH-256

下部...L=DL-202

(DH=ラッチ本体上端からハンドルセンター)

(DL=ラッチ本体下端からハンドルセンター)

Calculating rod length

Rod (L dimension)

Upper section: L=DH-256


Lower section: L=DL-202

DH: Dimension between latch upper

end and center of handle

DL: Dimension between latch bottom

end and center of handle

C-376使用の
場合φ6.2

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-375-2A-ST-L	●	2D	錠前取付け用・2点締・左開き用 For lock・Two-point-locking・Left-hand use	02740	¥21,000	5個～ ¥20,160
A-375-2A-ST-R	●	2D	錠前取付け用・2点締・右開き用 For lock・Two-point-locking・Right-hand use	02742		5個～ ¥20,160
A-375-3A-ST-L	▲		錠前取付け用・3点締・左開き用 For lock・Three-point-locking・Left-hand use	02760	¥22,000	5個～ ¥21,120
A-375-3A-ST-R	▲	2D	錠前取付け用・3点締・右開き用 For lock・Three-point-locking・Right-hand use	02762		5個～ ¥21,120
A-375-3A-SN-L	▲		錠前取付け穴なし・3点締・左開き用 For non-lock・Three-point-locking・Left-hand use	02761	¥18,000	5個～ ¥17,280
A-375-3A-SN-R	▲	2D	錠前取付け穴なし・3点締・右開き用 For non-lock・Three-point-locking・Right-hand use	02763		5個～ ¥17,280
C-376	●	2D	ラッチ Latches	22186	¥2,500	5個～ ¥2,400
AC-25-R-12	●	2D	ロッド棒 Rods	21087	¥360	50個～ ¥346

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

■特注仕様オーダー方法 (Special order format)

A-375-

L=左仕様(Left-hand use), R=右仕様(Right-hand use)
 T=錠前取付け用(With lock hole), N=錠前取付け穴なし(Without lock hole)
 S=扉厚1.6~5mm(Door thickness of 1.6 to 5mm)
 X=扉厚47~53mm(Door thickness of 47 to 53mm)
 A=両面ハンドル(Both-side handle)
 B=インナーハンドルなし(Without inner handle)
 C=脱着ハンドル(With detachable handle)
 2=上下2点締(Upper and lower two-point tightening)
 3=3点締(Three-point tightening)