

CARDMASTER PC 36/31-C3



Bestellzeichen: PC 36/31-C3
Artikelnummer: 7520032
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: ohne Deckel

EAN Code:	6418074005861
E-Nummer:	
Finland:	3420836
Dänemark:	8212016693
Schweden:	7520032
Norwegen:	

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3
 Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Äffnungen; FC
 Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		383	316	134	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
inch:		15.1	12.4	5.3	Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Materials:					Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Material:		Polycarbonat			UV Resistenz: UL 508
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Dichtungsmaterial:		EPDM			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Temperatur Bereich:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Zertifikate:
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			Fimko
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			Europe EN 62208: 2003
Zubehör:					UL Canada
MP 36/31		Montageplatte			Gost R
FP 36/31		Frontplatte			

CARDMASTER 383x316x134-167

