

313 2444 MINIATURLAMPEN / MINIATURE LAMPS

T - 10 x 28 (Ø 10 mm)					Maßstab: 1:1 scale: 1:1		Sockel / Base: BA 9s / E 10-13					
Spannung Voltage (V)	Stromstärke Current (mA) / (W)	Lichtausbeute Light output (M. S. C. P.)	Lebensdauer Lifetime (h) AC	Wendelaufbau Filament	0242				0246			
					EBT Nr. / Intern. Nr.		EBT Nr. / Intern. Nr.					
4	100	0,14	5.000	C-2R	—	/	—	02461401	/	432		
5	50	0,08	1.000	C-2R	02421600	/	438	—	/	—		
5	90	0,25	750	C-2R	02421601	/	1850	02461601	/	439		
6	75	0,32	100	C-6	02422201	/	1140	—	/	—		
6	100	0,20	5.000	C-2R	02422405	/	—	—	/	—		
6	1,2 W	0,30	15.000	C-2R	02422601	/	1212	02462605	/	—		
6	2 W	0,50	15.000	C-2R	02423000	/	—	02462805	/	—		
6,3	150	0,33	15.000	C-2R	02423401	/	755	—	/	—		
6,3	150	0,52	3.000	C-2R	02423601	/	47	02463301	/	40		
6,3	250	0,90	3.000	C-2R	02423901	/	44	02463801	/	46		
6,5	300	0,96	4.000	C-2R	02425001	/	504	—	/	—		
8	300	1,15	4.000	C-2R	02426001	/	528	—	/	—		
10	138	0,88	300	C-2V	02426501	/	1280	—	/	—		
12	1,2	0,25	10.000	C-2F	02426612	/	1221	—	/	—		
12	100	0,40	5.000	C-2F	—	/	—	02466605	/	—		
12	138	0,88	3.000	C-2V	02427101	/	643	02467001	/	1309		
12	3 W	1,00	2.000	C-2V	02427200	/	—	02467200	/	—		
14	80	0,31	7.500	C-2F	02427501	/	756	—	/	—		
14	200	1,40	3.000	C-2V	02427701	/	1815	—	/	—		
14	330	2,00	3.000	C-2F	02428101	/	1893	—	/	—		
24	1,2	0,25	10.000	C-2F	02428801	/	1210	—	/	—		
24	50	0,32	5.000	C-2F	02428901	/	568	02468901	/	592		
24	2 W	0,50	10.000	C-2F	02428903	/	1201	02469101	/	22		
24/28	2 W	0,62	7.500	C-2F	02429101	/	—	—	/	—		
24	3 W	0,95	3.000	C-2F	02429301	/	600	02469301	/	599		