


A-298
 アルミニウム製

ダブルシッケルハンドル(両面ハンドル)

DOUBLE-SICKLE HANDLES
開扉状態を保持＝自然閉扉防止

PAT.PEND.

特 徴 Feature

- アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
- アルミニウム製で軽量です。
- フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
- 左右兼用型
- The product is finished by acrylic resin baking, providing excellent corrosion resistance.
- The product is made of aluminum, light.
- The sliding door can be fixed without fully closed because it has the hook on both sides.
- For both left-hand and right-hand use.





- 仕 様**
- 材 質: アルミニウム合金(ADC)
 - 表面仕上: 防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
 - 鍵 番 号: 鍵違い
 - 適用扉厚: 25～30mm
 - 付 属 品: 受座・キー2本
- 用 途**
- 舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア
- 納 期**
- 標準品・・・納期お問合せください
- 備 考**
- 板厚30mm以上の場合はお問合せください。
 - 同一鍵番号も製作致します。
 - 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1367ページ)を塗布してください。



- Speci-
fications**
- Material: Aluminum alloy (ADC)
 - Finish: Acrylic resin baked after corrosion-resistant treatment
 - Key No.: Key differences
 - Applicable door thickness: 25 to 30mm
 - Accessories: Catch and two keys
 - Sash sliding doors in boats and ships doors
 - To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.


A-298-HS(表)
 (Front)

A-298-HS(裏)
 (Rear)

 鍵違い
 Key difference

パネル穴明け寸法
 Panel drilling dimensions


商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-298-HS	●		36	43	430	01609	¥7,500	6個～ ¥7,200
A-298-HL	●		49	57	440	01610	¥7,500	6個～ ¥7,200

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

 ハンドル・取手
 つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密 閉平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

HOOK HANDLES

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN
総合 24
433