


NUMBER
C-177915



METRIC

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



注;

- 適用規格
製品規格: 108-5410
取付適用規格: 114-5175
- 取扱説明書: 411-5638

NOTES;

- APPLICABLE SPEC
PRODUCT SPEC: 108-5410
APPLICATION SPEC: 114-5175
- INSTRUCTION SHEET: 411-5638

3,4	ハイレッシャータイプ (HIGH PRESSURE TYPE)	179593-2	177915-2
1,2	ノーマルタイプ (NORMAL TYPE)	179593-1	177915-1
ID マーク (ID MARK)	備考 (REMARKS)	ばら状端子型番 (LOOSE PIECE P/N)	型番 (P/N)



TE Connectivity

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	適合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)
10以下: ± 0.2 10を超え 30以下: ± 0.25 30を超え 100以下: ± 0.3 角 度: $\pm 3^\circ$	0.51~ 1.38 mm ² (AWG #20-#16)	1.8 - 3.1 mmφ
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	
錫めつき銅合金 PRE-TIN, COPPER ALLOY	—H—	

PRINT DIST	C2	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	01APR 11	尺 度 (SCALE)	A	LOC	J	番号 (No.)	C-177915	REV.	C2	SHEET	1 OF 1	
	LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE											
	DR.	9. SEP. '93 M. SUZUKI	DE.	9. SEP. '93 M. SUZUKI	名称 (NAME) アンブ パワー ダブルロック コネクタ リセ コンタクト AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. REC. CONT.											
	CHK.	9. SEP. '93 M. SHINDO	APP.	9. SEP. '93 Y. KASHIWA												

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 面