



Beispiel

Bestellzeichen: TA131308
Artikelnummer: 5814041
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074011497
E-Nummer:
Finland: 3438270
:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	130	130	75
inch:	5.1	5.1	3.0

Materials:

Material: ABS
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: RAL 7035
Polyamid

Deckelschraubenmaterial:
Deckelschraubenfarbe: Grau
Dichtungsmaterial: PUR

Temperatur Bereich:

Kurzzeit: -40 ... 80 °C
Dauergebrauch: -40 ... 60 °C
Kurzzeit: -40 ... 175 °F
Dauergebrauch: -40 ... 140 °F

Zubehör:

DRM 100 Tragschiene TS 15
MP 1313 Montageplatte
FP 10674 Wandbefestigungslaschen
DPS 14553 Plombierpfropfensatz

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 65
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650

Zertifikate:

Fimko
Gost R

