

secvest.®

FU8008

Secvest 2WAY komplet pakke (UK/DK/I)

Secvest 2WAY er ABUS Security-Centers trådløse high end-alarmcentral og sætter ny målestok for design og funktion med mange funktioner, tovejs trådløse betjeningsselementer samt en innovativ baggrundslysfunktion. Den komplette pakke "Indbrud og brand" indeholder alle fordele ved Secvest 2WAY samt centrale komponenter til effektiv beskyttelse. Den kan til enhver tid udvides efter behov. Ved installationen får du 48 zoner til trådløse følere og 2 linjer til ledningsforbundne følere til rådighed. Kommunikationen mellem centralen og de enkelte komponenter finder sted på 868,6625 MHz – en radiofrekvens, der er reserveret til Security-formål. Avanceret frekvensmoduleret trådløs teknologi med millioner af kodningsmuligheder samt antennteknologi med duplexfunktion garanterer en pålidelig transmission af signaler og en enkel og hurtig installation af anlægget og dets komponenter. Rækkevidden er – alt efter de bygningsmæssige forhold – ca. 30 meter i bygninger og op til 100 meter udendørs. En udvidelse med flere / nye komponenter (trådløs glasbrudsføler, trådløs seismisk alarmsensor, trådløs nødkaldssender osv.) kan til en hver tid implementeres uden problemer. I forbindelse med betjening og programmering kan du vælge mellem sprogene engelsk, dansk og italiensk.

Leverancen til den komplette pakke "Indbrud og brand" indeholder derudover:

to trådløse bevægelsesfølere

en trådløs åbningsføler

en trådløs røgdetektor

en trådløs fjernbetjening

Yderligere informationer om Secvest 2WAY og de medfølgende komponenter fremgår af de enkelte datablade.



Produkt højdepunkter:

- Ideelt basisudstyr til beskyttelse mod indbrud og brand
- Kan til enhver tid udvides til lejlighed, hus og kontorbygninger
- Enestående design med innovativ baggrundslysfunktion
- Avanceret frekvensmoduleret trådløs teknologi fra ABUS Security-Center
- 48 zoner til trådløse følere og 2 ledningsforbundne zoner

secvest.®

FU8008

Secvest 2WAY komplet pakke (UK/DK/I)

Tekniske data

Radiofrekvens	868,6625 MHz, smalband (narrow band)
Ydelse	10 mW
Rækkevidde	ca. 30 m i bygninger, ca. 100 m udendørs
Nødstrømsforsyning	6 x 1,2 V, 2000 mAh, genopladelige batterier NiMH type AA
Udgange	32 trådløse relæudgange, 2 trådførte udgange
Telefontilslutning	analogt ISDN eller GSM (tilbehør)
Mål (BxHxD)	285 x 206 x 45 mm
Materiale	ABS
Spænding	230V AC, 50/60 Hz +/- 5%
Alarmzoner	48 trådløse zoner, 2 trådførte zoner
Antal brugere	Maks. 50
Hændeshukommelse	250 meldinger
Strømforbrug	200 mA + 10%/ - 15%
Vægt	1060 g (uden standby-batteri)