

アウター付ワイヤロープ

WIRE ROPES



AC-1025-Y

ステンレス製

AC-1025-YB

ステンレス製

特徴 Feature

- アウター内部はモリブデンコーティング処理のため、抵抗が少なく動きがスムーズです。
- The inside of the outer is molybdenum coated so that the movement is smooth with very little resistance.

仕様 ●材質: ワイヤー部/ステンレス(SUS304)
端子・ナット部/鉄製(SPCC)
アングル/冷間圧延鋼板(SPCC)

●表面仕上: 端子・ナット部・アングル/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

●素線径: 0.13mm

●許容引張荷重

AC-1025-Y/0.58kN

AC-1025-YB/0.78kN

用途 ●ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。
(A-151-A, CP-626, 他)

納期 ●標準在庫品

備考 ●ワイヤロープのみご希望の仕様にて製作致します。

●端子部は特注形状も製作致します。

●最小曲げR50mmでご使用ください。

●AC-1025-Yはφ1.5ワイヤロープでの製作が可能です。お問合せください。

●曲げ径が小さいとワイヤーの摺動抵抗が大きくなります。

Specifications ●Material: Wire: stainless steel (SUS304)
Terminal/nut: iron (SPCC)
Angle: Cold rolled steel plate (SPCC)

●Finish: Terminal/nut/angle: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

●Element wire diameter: 0.13mm

●Allowable tensile load


AC-1025-Y: 0.58kN

AC-1025-YB: 0.78kN

Specific-use ●Use in combination with the handle and the latch. (A-151-A, CP-626, etc)


Remarks ●Do not use with a bending length of less than 50mm.

●A small bending length will increase the slide resistance of the wire.



AC-1025-Y-300

AC-1025-Y-500



端子部
Terminal

AC-1025-YB-300



AC-1025-YB-500

端子部
Terminal

[AC-1025-Y]

[アングル]
Angle

[AC-1025-YB]



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
AC-1025-Y-300	●	2D	300	53	21470	¥860	20個〜 ¥826
AC-1025-Y-500	●	2D	500	66	21471	¥950	20個〜 ¥912
AC-1025-Y-1000	●	2D	1000	101	21472	¥1,200	20個〜 ¥1,140

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。


※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L ₁	L ₂	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
AC-1025-YB-300	●	2D/3D	300	234	49	01555	¥940	20個〜 ¥893
AC-1025-YB-500	●	2D/3D	500	434	62	01556	¥1,050	20個〜 ¥998
AC-1025-YB-1000	●	2D/3D	1000	934	97	01557	¥1,300	20個〜 ¥1,235

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締め特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

WIRES

ワイヤ

TAKIGEN
総合 24

661