


SPRINT Kabelverschraubungen mit Knickschutz, metrisch



Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 5 bar (30 min)

Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C

Material:

- Verschraubung: Messing vernickelt
- Klemmkäfig: Polyamid
- Dichtung: EPDM

Ausstattung:

- Mit Knickschutzspirale, für bewegliche, hochflexible Leitungen
- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem
- Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring
- Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen

Type	WISKA-No. Ni		 mm	 mm	 mm	 SW mm	E1 mm	TL mm
EMSKVS 16	10065831	50	M 16x1,5	5	4,5 - 10	20	22	76 - 84
EMSKVS 20	10065832	50	M 20x1,5	6	6 - 13	24	27	96 - 104
EMSKVS 25	10065833	50	M 25x1,5	7	9 - 17	29	32	120 - 129
EMSKVS 32	10065834	25	M 32x1,5	8	13 - 21	36	40	146 - 154
EMSKVS 40	10065835	10	M 40x1,5	8	16 - 28	46	51	184 - 195
EMSKVS 50	10065836	10	M 50x1,5	9	21 - 35	55	61	231 - 242
EMSKVS 63	10065837	10	M 63x1,5	10	34 - 48	68	75	299 - 310

© 2012 WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH

Kisdorfer Weg 28

D-24568 Kaltenkirchen

Telefon: +49 (0)4191 / 508-100

Fax: +49 (0)4191 / 508-209