

BLITZ Schellen ohne Nagel



Einsatztemperatur:	-40°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 100°C
Material:	Schlagfestes Polyethylen
Ausstattung:	- Für Nägel mit Ø 2 mm - Putzschonende Auflagefläche - Exakte Nagelführung
Chemische Beständigkeit:	Laugen und anorganische Säuren
Spannungsrisssgefahr:	Niedrig

Type	WISKA-No. RAL 7035 		 mm
WB 7	10060867	100/1000	4 - 7
WB 11	10060868	100/1000	7 - 11
WB 14	10060869	100/1000	10 - 14
WB 20	10060870	100/1000	14 - 20
WB 25	10060871	50/500	20 - 25