




Legrand

299 - 893

fiches 6 A plastique

250 V ~ entr'axe 19 mm



Emb.

Ref.



NF USE

Ø broches : 4 mm

2 P

Pour l'alimentation d'appareils de classe II
Fiche à broches protégées
Prolongateur en puits

Fiche Prolonga-
teur

Sortie droite pour câble méplat

20	501 27	501 28	Blanc
20	501 39	501 40	Noir
20	501 25	501 26	Marron
20	501 41	501 42	Gris
20	501 29	501 30	Vieil or



Sortie latérale pour câble méplat

20	501 34	Blanc
20	501 44	Noir
20	501 32	Marron
20	501 46	Gris
20	501 36	Vieil or



Sortie droite pour câble rond Ø 9 mm maxi

Accepte câble méplat
Serre-câble à vis

20	501 15	501 16	Blanc
20	501 21	501 22	Noir
20	501 23	501 24	Gris



2 P + T

Pour l'alimentation d'appareils de classe I

Sortie latérale pour câble rond Ø 11 mm maxi

Monobloc ronde à
embase Ø 35 mm
2 broches Ø 4 mm
1 alvéole élastique Ø 4 ou Ø 4,8 mm



Fiche

501 75

20

fiches 10/16 A plastique

250 V ~ entr'axe 19 mm



502 13



502 15



502 17




502 16



502 40



502 41



502 32



502 33

Emb.

Ref.



NF USE

Pour câbles ronds Ø 11 mm maxi
Ø broches : 4,8 mm

2 P + T

Pour l'alimentation d'appareils de classe I

Fiche

Prolonga-
teur

Sortie droite avec protection enfant

10		502 13	Blanc
20/200	10/100	502 15	502 17
20	10	502 35	502 37
20	10	502 34	502 36



Sortie droite

20		502 16	Blanc
20		502 39	Noir
20		502 38	Gris



Sortie latérale

20		502 20	Blanc
20		502 37	Noir
20		502 18	Gris



Anneta Inovac

20/200	10/100	502 20	502 21
20	10	502 40	502 41
20/200	10/100	502 18	502 19



Plexo

20	10	502 32	502 33
20/200	10/100	502 30	502 31



fiches 10/16 A scala

250 V ~ entr'axe 19 mm



502 85



502 87



502 88

Emb.

Ref.



NF USE

Pour câbles ronds Ø 11 mm maxi
Ø broches : 4,8 mm. Sortie latérale
2 P + Terre - Pour alimentation d'appareils
de classe I

10	502 85	Anneau blanc
10	502 86	Anneau Rouge
10	502 87	Anneau Jaune
10	502 88	Anneau Vert
10	502 89	Anneau Bleu
10	502 90	Anneau Noir

