

重量用両抜旗蝶番

BOTH-SIDE REMOVAL FLAG HINGES FOR HEAVY-DUTY USE

B-1003
ステンレス製B-3
鉄製

[B-1003] 特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様 ● 材質: ステンレス鋼板 (SUS304)
● 表面仕上: ヘアライン仕上

用途 ● 船舶・車両・厨房機器・屋外用機器

納期 ● 標準在庫品

備考 ● B-1003-0はキャップを付属しておりません。

Specifi- ● Material: Stainless steel plate (SUS304)

cations ● Finish: Hairline finish

Specific- ● Ships, vehicles, kitchen and outdoor
use equipment

Remarks ● Cap is not included for B-1003-0.

[B-3] 特徴 Feature

- 左右兼用型

- For both left type and right type.

仕様 ● 材質: 熱間圧延鋼板 (SPHC)
● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理
(MFZn-C)

用途 ● 配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア

納期 ● 標準在庫品

備考 ● キャップは付属しておりません。

Specifi- ● Material: Hot rolled steel plate (SPHC)


cations ● Finish: Chrome plating chromate
treatment (MFZn-C)

Specific- ● Distribution or control boards, cubicles,
use machine tools and front hall doors

Remarks ● Cap is not included.

B-1003-2-R

B-3-6



※右型用の図面です
Diagram shows right-hand use.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	材質 Material	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
B-1003-0	●	2D/3D	SUS	左右兼用 Left and Right type	10556	¥7,000	4個～	¥6,720
B-1003-1-L	●	2D/3D		左型 Left type	10557	¥1,900	10個～	¥1,824
B-1003-1-R	●	2D/3D		右型 Right type	13309			
B-1003-2-L	●	2D/3D		左型 Left type	10558	¥1,700	10個～	¥1,632
B-1003-2-R	●	2D/3D		右型 Right type	13310			
B-1003-3-L	●	2D/3D		左型 Left type	10559	¥1,500	10個～	¥1,440
B-1003-3-R	●	2D/3D		右型 Right type	13311			
B-1003-4-L	●	2D/3D		左型 Left type	10560	¥750	16個～	¥720
B-1003-4-R	●	2D/3D		右型 Right type	13312			
B-1003-5-L	●	2D/3D		左型 Left type	10561	¥660	16個～	¥634
B-1003-5-R	●	2D/3D		右型 Right type	13313			
B-1003-6-L	●	2D/3D		左型 Left type	10562	¥600	16個～	¥576
B-1003-6-R	●	2D/3D		右型 Right type	13314			
B-3-0	●	2D/3D	SPHC	左右兼用 Left and Right type	10012	¥2,250	8個～	¥2,160
B-3-1	●	2D/3D		左右兼用 Left and Right type	10013	¥460	20個～	¥442
B-3-2	●	2D/3D		左右兼用 Left and Right type	10014	¥410	20個～	¥394
B-3-3	●	2D/3D		左右兼用 Left and Right type	10015	¥360	30個～	¥346
B-3-4	●	2D/3D		左右兼用 Left and Right type	10016	¥220	40個～	¥211
B-3-5	●	2D/3D		左右兼用 Left and Right type	10017	¥190	40個～	¥182
B-3-6	●	2D/3D		左右兼用 Left and Right type	10018	¥170	50個～	¥163

商品番号 Product No.		L1	L2	L3		L4	W	t		φD1	(φD2)		縦2ヶ使用時参考扉質量(kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	製品質量(g) Mass	
SUS	SPCC			SUS	SPHC			SUS	SPHC		SUS	SPHC		SUS	SPHC
B-1003-0	B-3-0	204	100			4	160	6	6	16	29	29	100	1,625	1,625
B-1003-1	B-3-1	151	74	3		3	116	4	4.5	11	20	21	75	580	630
B-1003-2	B-3-2	123	60	3		3	116	4	4.5	11	20	21	60	480	510
B-1003-3	B-3-3	103	50	3		3	116	4	4.5	11	20	21	50	405	425
B-1003-4	B-3-4	78	38	2		2	88	3	3.2	9	16	16	30	185	190
B-1003-5	B-3-5	66	32	2		2	88	3	3.2	9	16	16	25	155	160
B-1003-6	B-3-6	52	25	2		2	70	3	3.2	9	16	16	20	110	115

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。