


PROCASE SERIES




- Solide/compatte
- Doppia maniglia quindi superiore tenuta
- Maniglie basculanti salva spazio
- Cerniera in metallo
- Serrature professionali
- L'interno squadrato della valigia permette di ottimizzare le personalizzazioni
- Predisposizione lucchetto
- Materiale: polipropilene

- Durable
- Two handles for greater carrying capacity
- Space saving foldaway handle
- Metal hinges
- Secure clips
- The squared shape inside allows the inside to be easily customized
- Designed for a lock to be used on it
- Material: polypropylene



Spugne bugnate (GPB)
Convuluted foams (GPB)



*= mm.
()= inch.

Dimensioni interne Internal dimensions	A	B	C	D	Colori disponibili Colours available	Colori accessori Clip/handle colours
Art. 170/34H96	324* (12.76)	251* (9.88)	43.5* (1.71)	43.5* (1.71)		
Art. 170/34H128	320* (12.60)	247* (9.72)	75* (2.95)	43.5* (1.71)		
Art. 170/34H160	320* (12.60)	247* (9.72)	75* (2.95)	75* (2.95)		
Art. 170/43H122	406* (15.98)	290* (11.42)	55* (2.16)	55* (2.16)		
Art. 170/43H156	402* (15.83)	287* (11.30)	89.5* (3.52)	55* (2.16)		
Art. 170/43H190	402* (15.83)	287* (11.30)	89.5* (3.52)	89.5* (3.52)		
Art. 170/48H132	460* (18.11)	325* (12.79)	60* (2.36)	60* (2.36)		
Art. 170/48H160	460* (18.11)	325* (12.79)	85* (3.35)	60* (2.36)		
Art. 170/48H184	460* (18.11)	325* (12.79)	85* (3.35)	85* (3.35)		
Art. 170/60H144	575* (22.64)	355* (13.98)	66* (2.60)	66* (2.60)		
Art. 170/60H184	575* (22.64)	355* (13.98)	106* (4.17)	66* (2.60)		
Art. 170/60H224	575* (22.64)	355* (13.98)	106* (4.17)	106* (4.17)		
Art. 170/48H184F	460* (18.11)	325* (12.79)	85* (3.35)	45* (1.77)		
Art. 170/48H184PU	460* (18.11)	325* (12.79)	85* (3.35)	85* (3.35)		