



A

グレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

A-1464-C・A-464-C 平面スイングハンドル

薄型平面スイングハンドル (取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ) FLUSH HANDLES

12.5mm共通で設計が楽々!

PAT.PEND.



A-464-C-1-1



A-464-C-2-1



キーNo.TAK60
Key



A-464-C ブラック
塗装もあり。
お問合せください。

特 徴 Feature

- パネル穴明け寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
- 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
- Installation is compatible with A-160 and A-240 etc.
- The height of the stopper from the attachment surface is kept to 12.5 mm, to reduce the load on the interior of the panel.
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

仕 様 ●材 質: A-1464-C/ステンレス鋼鋳物 (SUS304)

A-464-C/亜鉛合金 (ZDC)

- 表面仕上: A-1464-C/ヘアライン仕上
A-464-C/サチライトクロムめっき (MZCr)
- 付 属 品: 止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
- サーバーラック・配分電盤・制御盤
- 標準在庫品
- 鍵なしもあります。(A-464-C)
- マスターシステム、指定同番、鍵違い、キーNo.0200も製作します。お問合せください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
- 取付けビスは止め金が干渉しない様に締込んでください。

Speci- ●Material: A-1464-C: Cast stainless
fications steel (SUS304)

A-464-C: Zinc alloy (ZDC).

●Finish: A-1464-C: Hairline finish
A-464-C: Satellite chrome
plating (MZCr).


●Accessories: Stopper plate, fixing
plate, screws, two keys

Specifi- ●Server rack, distribution boards,
cations use control boards etc.


Remarks ●It is recommended that thread-locking
fluid be used to prevent loosening of
the mounting screws for the catch.

●Tighten the mounting screws far
enough that the catch does not
come in contact with them.

[A-1464-C-1・2]
[A-464-C-1・2]



[A-1464-C-3]
[A-464-C-3]



耐火形扉用把手登録品はA-1464-C-2-1-TAK70/0200です。お問合せください。

商品番号 Product No.		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	W1	W2	W3	W4	W5	W6	(H1)	(H2)	H3	H4	t		φd	製品質量(g) Mass	
SUS	ZDC																					SUS	ZDC		SUS	ZDC
A-1464-C-1-1-TAK60	A-464-C-1-1-TAK60	143	102	113	14	28	72	20	14.5	117	25	36	23	26	10	25	27	91	23	12	19	3	3.2	4.5	520	520
A-1464-C-2-1-TAK60	A-464-C-2-1-TAK60	121	83.5	95.5	11.5	22	52	15	12	96	23.5	30	19	23	8	24	24	70	21	9.6	20.5	2	2.3	4.2	345	300
	A-464-C-2-2																									
A-1464-C-3-1-TAK60	A-464-C-3-1-TAK60	図面参照								12	63	See the drawing					24	図面参照				2	2.3		260	235
	A-464-C-3-2																									

商品番号 Product No.		 RoHS		 CAD		適用板厚(mm) Applicable panel thickness		備考 Remarks		付属止め金 Attached stopper plate		コード Code		単 価 Price		量販価格 Bulk Price			
SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	SUS	ZDC	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price
A-1464-C-1-1-TAK60	A-464-C-1-1-TAK60	●	●		2D/3D	0~2.5	0~3.2	●あり With lock	●あり With lock	AC-1025-E-1	AC-25-E-1	04152	04069	¥9,500	¥2,000	5個~	¥9,120	15個~	¥1,920
	A-464-C-1-2		●		2D		0~3.2		●なし Without lock			04005		¥1,700				20個~	¥1,632
A-1464-C-2-1-TAK60	A-464-C-2-1-TAK60	●	●	2D	2D/3D	0~2.5	0~3.2	●あり With lock	●あり With lock	本品専用止め金 Special stopper plate	本品専用止め金 Special stopper plate	04153	04070	¥8,800	¥1,700	5個~	¥8,450	25個~	¥1,632
	A-464-C-2-2				2D		0~3.2		●なし Without lock			04006		¥1,550				25個~	¥1,488
A-1464-C-3-1-TAK60	A-464-C-3-1-TAK60	●	●	2D	2D/3D	0~2.5	0~2.3	●あり With lock	●あり With lock	AC-1025-53	AC-25-53	04154	04071	¥8,700	¥1,600	5個~	¥8,360	25個~	¥1,536
	A-464-C-3-2		●		2D				●なし Without lock			04007		¥1,450				25個~	¥1,392

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

パネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions

