

**Aufbau:**

Glasrohr, durchsichtig

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

Glasstube, transparent

Contact caps:


Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtails in various forms and lengths, finally mounted

**Bemessungswerte / Ratings**

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Verlustleistung power dissip. max [W]	Schmelzintegral Melting integral [A² s]
522.502 ²⁾	32 mA	250 V	35 A	5.000	1,6	0,0293
522.503 ²⁾	40 mA	250 V	35 A	4.000	1,6	0,0351
522.504 ²⁾	50 mA	250 V	35 A	3.500	1,6	0,0760
522.505 ²⁾	63 mA	250 V	35 A	3.000	1,6	0,0190
522.506	80 mA	250 V	35 A	3.000	1,6	0,0302
522.507	100 mA	250 V	35 A	2.500	1,6	0,0536
522.508	125 mA	250 V	35 A	2.000	1,6	0,0550
522.509	160 mA	250 V	35 A	1.900	1,6	0,0978
522.510	200 mA	250 V	35 A	1.500	1,6	0,10
522.511	250 mA	250 V	35 A	1.300	1,6	0,35
522.512	315 mA	250 V	35 A	1.100	1,6	0,33
522.513	400 mA	250 V	35 A	1.000	1,6	0,49
522.514	500 mA	250 V	35 A	900	1,6	0,96
522.515	630 mA	250 V	35 A	300	1,6	1,58
522.516	800 mA	250 V	35 A	250	1,6	3,29
522.517	1 A	250 V	35 A	150	1,6	6,26
522.518	1,25 A	250 V	35 A	150	1,6	11,84
522.519	1,6 A	250 V	35 A	150	1,6	21,50
522.520	2 A	250 V	35 A	150	1,6	32,32
522.521	2,5 A	250 V	35 A	120	1,6	60,38
522.522	3,15 A	250 V	35 A	100	1,6	88,91
522.523	4 A	250 V	40 A	100	1,6	158,08
522.524	5 A	250 V	50 A	100	1,6	89,00
522.525	6,3 A	250 V	63 A	100	1,6	130,18
522.526 ²⁾	8 A	125 V / 250 V	80 A / 63 A	100	4	212,48
522.527 ²⁾	10 A	125 V / 250 V	100 A / 63 A	100	4	390,00

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits

Bemessungsstrom Rated current	2,1 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min. max.	4 I _{rat} min. max.	10 I _{rat} min. max.
32 mA – 100 mA	2 min	200 ms 10 s	40 ms 3 s	10 ms 300 ms
125 mA – 10 A	2 min	600 ms 10 s	150 ms 3 s	20 ms 300 ms

2) kein Semko / no Semko approval