

1204KL (30[□] x 10^L)



eMINEBEA.COM

一般仕様 General Specifications

- ◇ モータ保護 : 自動復帰方法、逆接続防止
- ◇ 絶縁抵抗 : DC500V メガにて 10M Ω 以上
- ◇ 絶縁耐圧 : AC700V 1s
- ◇ 許容環境温度範囲 : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
-40℃ ~ +70℃ (Storage)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと
- ◇ Motor Protection : Automatic Restoration/Reverse Connection Prevention
- ◇ Insulation Resistance : 10M Ω or over with a DC500V Megger
- ◇ Dielectric Withstand Voltage : AC700V 1s
- ◇ Allowable Ambient Temperature Range :
-10℃ ~ +70℃ (Operating)
-40℃ ~ +70℃ (Storage)
No such condensation as hinders practical use

期待できる寿命

Expected Life

(管理番号)

(Product No.)

※故障率 10%

25℃ 50,000 時間

(B00)

25℃ 40,000 時間

(M00)

※ Failure rate 10%


25℃ 50,000 hours

(B00)


25℃ 40,000 hours

(M00)


外観図 Outline



特性曲線 Characteristic Curves



取付穴参考寸法 Panel Out-cuts



材質 Material

ケーシング : プラスチック(ブラック)

インペラー : プラスチック(ブラック)

軸受 : ボールベアリング

リード線 : UL1061 AWG26 +: 赤 -: 黒

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire : UL1061 AWG26 +: Red, -: Black

仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
1204KL-01W-B30-	X00	5	4.5 ~ 5.5	0.10	0.50	7500	0.078	29	21	8.5
1204KL-01W-B40-	X00			0.14	0.70	9000	0.091	37	23	
1204KL-01W-B50-	X00			0.18	0.90	10500	0.110	54	27	
1204KL-04W-B30-	X00	12	6 ~ 13.8	0.06	0.72	7500	0.078	29	21	8.5
1204KL-04W-B40-	X00			0.07	0.84	9000	0.091	37	23	
1204KL-04W-B50-	X00			0.08	0.96	10500	0.110	54	27	

回転方向 : ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向 : ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label.
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air