



版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	18/DEC/2015	015614	CHANGE A PLACE OF LOT NUMBER ロット番号表示位置変更	—	H. NAKAJIMA	—	H. EBIHARA






WHITE MARKING AS INDICATED
白マーキング表示

DESIGNATION

命名法

J L 1 0 2 E 2 2 - 2 2 P E ※
SERIES シリーズ名
RECEPTACLE レセプタクル
E: WATER PROOF (UNMATED)
E: 単体防水構造
SHELL SIZE シェルサイズ
INSERT ARRANGEMENT インサート名
INSERT ROTATING POSIRION
インサート回転角度
NONE: NORMAL POSITION
無し: ノーマルポジション
WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT
保護回路構造有
PIN CONTACT
ピンコンタクト



NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER APPEARS IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK (⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. PART NUMBER "JL10-2E22-22PE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

※※※
MANUFACTURING MONTH
(1 ~ 9 : X, Y, Z)
(JAN. ~ SEP., OCT., NOV., DEC.)
MANUFACTURING YEAR ('13, '14...)

注1. 図示の位置に端子番号を表示する。又、保護回路接続(D端子)は⊕で表す。
2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
3. 図示の位置に品名【JL10-2E22-22PE】を表示する。
4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。

※※※
製造月(1~9月:1~9, 10月:X, 11月:Y, 12月:Z)
製造年('13, '14...)

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT: 4 × #8
RATED VOLTAGE: 500VAC POLLUTION DEGREE: 2
OVER VOLTAGE CATEGORY: II
: 250VAC POLLUTION DEGREE: 3
OVER VOLTAGE CATEGORY: III
RATED CURRENT: 46A MAX. per CONTACT
: 57A MAX. per CONTACT (8~10mm²)

DIELECTRIC
WITHSTANDING VOLTAGE: 2000VAC
INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN. (at 500VDC)
APPLICABLE WIRE SIZE: 10mm² MAX.
AIR LEAKAGE: NO LEAKAGE OF AIR
AT 2.9 × 10⁴ Pa APPLIED TO
MATING SIDE FOR 1MIN.

仕様

コンタクト: #8コンタクト 4本
定格電圧: 500VAC (汚染度: 2/過電圧範疇: II)
: 250VAC (汚染度: 3/過電圧範疇: III)
定格電流: 46A以下/1芯
: 57A以下/1芯 (適用電線: 8~10mm²)
耐電圧: 2000VAC
絶縁抵抗: 1000MΩ以上 (DC500Vにて)
適用電線: 10mm²以下
気密性: 2.9 × 10⁴ Paの圧力にて漏れなきこと。
(1分間、嵌合面より)

特別管理品目

SPECIAL CONTROL ITEM
TUV

7	EARTH PIN	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
6	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
5	SHELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
3	FRONT INSULATOR	1	SILICONE RUBBER	—	COLOR: BLACK
2	CONTACT (LINE)	3	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
1	CONTACT (EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	図 番 DWG NO.

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-50101	第1版 (ORIGINAL DATE) 18/FEB/2013	尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) JL10	日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ112313	版数 (VER.) 2
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) ±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±	角度 (ANGLES) ×° ± ×°×' ± 単位 (UNIT): mm	製図 DR. —	名称 (TITLE) JL10-2E22-22PE	質量 (MASS)	承認 APPD. E. MATSUMOTO	
担当 CHK. H. EBIHARA	査閲 APPD. —	承認 APPD. —				

