



THA-405/THA-405D フラッシュレバーハンドル

Flush Lever Handle Latch



特長

従来の小型平面ハンドルの問題点であった止め金具の抵抗によるハンドルの操作不良を解消し、防水性を付加したポップアップ平面ハンドルです。

用途

配電盤・分電盤・その他各種ボックス等

仕様

回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。
ロックは右に90°回転させることにより施錠できます。
Oリング使用の防水型です。
ご希望により鍵番号No.200仕様も承ります。
THA-405-1K、THA-405-2K、THA-405D-1K、THA-405D-2K は マルチタム（マルチタムの説明は3-1 頁をご参照ください）に組み替え可能な製品です（受注生産）。

Characteristic

Operational difficulties caused by cam resistance are eliminated and water proof is added.

Application

Distribution boards / Distribution panels / Various types of boxes, etc.

Specification

It can be used for both left and right side by changing of the rotation control cam.
Can be locked by turning 90° to right side.
Waterproof by its O-ring.
Available with key No. 200.
The lock of the below products can be combined with "Maltitum":
(custom-made products) THA-405-1K, THA-405-2K, THA-405D-1K, THA-405D-2K

■部品表 Parts List

部番 No .	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish		数 Quantity	
			THA -405	THA -405D		
1	ケース Case	ZDC	Cr	Cr (サチライト)	1	
2	ハンドル Handle			Cr (Satellite Chrome Plating)	1	
3	シャフト Shaft		3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1		
4	O リング O-Ring	NBR	黒色 Black		1	
5	取付金具 Set Plate	—	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	Trivalent Chromate Treatment	—	
6	回転規制カム RotationControl Cam	SPCC			—	
7	パッキン Packing	エラストマー Elastomer	黒色 Black		1	
8	ロック Lock	SUS304 /ZDC	ー /3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment		1	
9	角穴ワッシャー Square Hole Washer	SPCC	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	Trivalent Chromate Treatment	1 ※	
10	六角ボルト Hexagon Bolt	S			1	
11	なべ小ねじ Pan Head Screw				—	
12	キー Key	C3713	Ni		2	

※部番 9 の角穴ワッシャーは THA - 405 - 2K ・3K ・3 の場合、数量が 2 枚になります。
※ 2 pcs of washers are included for THA - 405 - 2K ・3K ・3.


寸法・仕様表 Size List & Specification THA -405 Cr (クロムめっき) Cr (Chrome Plating)

型番 Model No .	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	P	Q	S	U	V	鍵番号 Key No .	自重 (g) Net Weight (g)	価格 (円) Price (yen)
THA-405-1K	138	32	24	81.5	21	28.4	(10)	24.5	(60.5)	116	13	25.4	□ 10 Square 10	39	27	117	103	No .2200	390	¥2, 800
THA-405-1																		鍵ナシ Without Key	366	¥2, 500
THA-405-2K	114	28	21	62.5	19.1	25.7	(9)	24	(42)	95	11.5	23	□ 8 Square 8	35.5	24	96	83.5	No .2200	284	¥2, 500
THA-405-2																		鍵ナシ Without Key	258	¥2, 200
THA-405-3K	84	23	47	19		(10.14)	20.5	(40.5)	61					—		63	50.5	No .2200	180	¥1, 700
THA-405-3																		鍵ナシ Without Key	188	¥1, 600

寸法・仕様表 Size List & Specification THA -405D Cr (サチライトクロムめっき) Cr (Satellite Chrome Plating)

型番 Model No .	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	P	Q	S	U	V	鍵番号 Key No .	自重 (g) Net Weight (g)	価格 (円) Price (yen)
THA-405D-1K	138	32	24	81.5	21	28.4	(10)	24.5	(60.5)	116	13	25.4	□ 10 Square 10	39	27	117	103	No .2200	390	¥2, 900
THA-405D-1																		鍵ナシ Without Key	366	¥2, 600
THA-405D-2K	114	28	21	62.5	19.1	25.7	(9)	24	(42)	95	11.5	23	□ 8 Square 8	35.5	24	96	83.5	No .2200	284	¥2, 700
THA-405D-2																		鍵ナシ Without Key	258	¥2, 400
THA-405D-3K	84	23	47	19		(10.14)	20.5	(40.5)	61					—		63	50.5	No .2200	180	¥2, 000
THA-405D-3																		鍵ナシ Without Key	188	¥1, 800

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.



特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.