

RAFIX 22 QR - Leuchtvorsatz, Bund quadratisch, beschriftbar
1.74.505.551/1600

Approbationen

ENEC	IEC 61058
CURUS	UL 508, C22.2 No. 14-M91
ABS	2004 Steel Vessel Rules
B-Veritas	Rules for the Classification of Steel Ships
DNV	Classification of Ships....Rules
Lloyds	Marine, offshore and industrial use
German_Lloyds	German Lloyds Baumusterprüfung

Allgemein

Blendenform	flache Blende
Blendenfarbe	transparent blau
Schrifteinlagen-Aufnahme	ja
Bundform	quadratisch

Einbaumaße

Bundmaß	29,8 x 29,8 mm
Bauhöhe	9,4 mm
Einbautiefe	56,4 mm
Einbauöffnung	ø 22,3 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewinding
Beleuchtbarkeit	ja

Elektrische Kennwerte

Schutzklasse	-
--------------	---

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP65
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

