


NUMBER 917511

METRIC 三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

PRINT DIST

U.855-111>U.DWG>S.C89-25173
単位, 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



注記

- ① 標準接圧型コンタクト : 一般向け及び多極用
- ② 高接圧型コンタクト : 高電流用及び強振動用
- ③ 金めっきは接触部のみとする

NOTES

- ① CONTACT TYPE, NORMAL PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
- ② CONTACT TYPE, HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
- ③ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

②	H	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1-	-5
		3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	1-	-3
		2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	1-	-2
①					
		3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)		-3
		2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)		
備考 (REMARK)	接圧表示 (ID-MARK)	めっきコード (PL. ID NO)	仕上 (FINISH)	917511-2	△ 型番 (P/N)
接圧タイプ	(CONT. TYPE)				

A1	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	07APR 11	DR. K. IKEDA	27/APR/95	DE. K. IKEDA	27/APR/95	CHK. S. MANABE	28/APR/95	APP. S. MANABE	28/APR/95
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK.	DATE	APP.	DATE	CHK.	DATE	APP.	DATE

TE Connectivity

絶縁電線断面 (WIRE RANGE)	AWG 16-14	絶縁外径 (INSULATION DIA.)	2.2-2.8 mmφ	名称 (NAME)	(DYNAMIC SERIES REC. CONTACT) 2L SIZE LOOSE PIECE ダイナミックシリーズリセブタクルコンタクト
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金	仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC 番号 (No.)	917511	
10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 A 実: ±3°	尺度 (SCALE) 5-1	REV. A1	SHEET 1 OF 1		

(CUSTOMER DRAWING) 参考 図 面