

平面スナッチロックハンドル(耐振用)

SNATCH LOCK TYPE FLUSH HANDLES

AP-151R-B A-151R-B

プラスチック製

亜鉛合金製



A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン





取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

総合 21

キーNo.400
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions適用板厚1.2~3.0mm
Applicable panel thickness : 1.2 to 3.0mm脱出装置
Escapement device

商品番号	Product No.	L ₁	L ₂	W ₁	W ₂	W ₃
Zinc alloy	AAS resin					
A-151R-B-1	AP-151R-B-1	83	73	102	110	93
A-151R-B-2	AP-151R-B-2	73	63	92	100	83

AP-151R-B-1-1G
逆スナッチロック仕様
Reversed snatch lock specification

商品番号	Product No.	備考	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	単価 Price
A-151R-B-1-1	● 2D	鍵付き With lock	790	01748	¥4,300	10個~	¥4,128
A-151R-B-1-2	●	鍵なし Without lock	785	01749	¥3,800	10個~	¥3,648
A-151R-B-2-1	● 2D	鍵付き With lock	710	01750	¥4,050	10個~	¥3,888
A-151R-B-2-2	●	鍵なし Without lock	705	01751	¥3,600	10個~	¥3,456
AP-151R-B-1-1-Black	● 2D	鍵付き With lock	480	01752	¥2,950	10個~	¥2,832
AP-151R-B-1-2-Black	▲	鍵なし Without lock	475	01753	¥2,550	10個~	¥2,448
AP-151R-B-2-1-Black	● 2D	鍵付き With lock	460	01754	¥2,900	10個~	¥2,784
AP-151R-B-2-2-Black	●	鍵なし Without lock	455	01755	¥2,550	10個~	¥2,448

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

取付け例
Example of installation