

**RAFIX 16 F - Leuchtvorsatz, flache Blende, Bund silbermetallic, rund**

**1.65.126.011/1300**



**Approbationen**

ENEC

IEC 61058

**Allgemein**

Blendenform	flache Blende
Blendenfarbe	transparent rot
Bundform	rund
Bundfarbe	silbermetallic

**Einbaumaße**

Bundmaß	Ø 28 mm
Bauhöhe	1,9 mm
Einbautiefe mit Schaltelement	50 mm
Tasterraster	30 x 30 mm
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm


**Mechanischer Aufbau**

Befestigung	Gewindering
Kontaktfunktion	-
Beleuchtung	ja

**Sonstige Angaben**

Lebensdauer min. (Schaltzyklen)	- Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur ohne Leuchtmittel max.	- °C
Arbeitstemperatur mit Leuchtmittel max.	+55 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+85 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1



08.02.2012

