

時計型ロックハンドル
LOCK HANDLES

PAT.PEND.

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-15		2D/3D	35	00063	¥750	25個～ ¥720
A-167-H			25	00064	¥800	20個～ ¥768

● : RoHS10指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。



▲ : RoHS10指令に対応可能です。




A-167-H




A-15



止め金 Stopper plate



止め金は 641 ~ 646 ページの □8 穴の中からお選びください。
Select the stopper plate with □8-hole on page 641 to 646.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

特 徴 Feature

- ハンドルの小型化で携帯に便利です。
- Handle is small-sized so it's easy to carry.

仕 様 ● 材 質 : 本体 / 快削黄銅棒 (C3602BD)
ハンドル / 黄銅板 (C2600P)

● 表面仕上 : クロムめっき (MBCr)

用 途 ● 小型配分電盤・制御盤

納 期 ● 標準在庫品

備 考 ● 最大適用板厚 : 4mm

● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

Specifi- ● Material: Main body: Free cutting
cations brass bar (C3602BD). Handle: Brass
plate (C2600P)

● Finish: Chrome plating (MBCr)

Specific- ● Small-sized power/distribution and
use control boards

Remarks ● Max. applicable plate thickness: 4mm
● It is recommended that thread-locking
fluid be used to prevent loosening of
the mounting screws for the catch.