

## CARDMASTER PC 30/25-C3



**Bestellzeichen:** PC 30/25-C3  
**Artikelnummer:** 7520031  
**Beschreibung:** Gehäuse PC  
**Anmerkungen:** ohne Deckel

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>EAN Code:</b> | 6418074005854 |
| <b>E-Nummer:</b> |               |
| Finland:         | 3420830       |
| Dänemark:        | 8212016596    |
| Schweden:        | 7520031       |
| Norwegen:        |               |

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3  
 Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Äffnungen; FC  
 Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

### Beispiel

| Abmessungen: | Länge | Breite | Höhe |
|--------------|-------|--------|------|
| mm:          | 314   | 260    | 95   |
| inch:        | 12.4  | 10.2   | 3.7  |

### Materials:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Material:</b>          | Polycarbonat |
| <b>Unterteilfarbe:</b>    | RAL 7035     |
| <b>Dichtungsmaterial:</b> | EPDM         |

**Temperatur Bereich:**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Kurzzeit:</b>      | -40 ... 120 °C |
| <b>Dauergebrauch:</b> | -40 ... 80 °C  |
| <b>Kurzzeit:</b>      | -40 ... 250 °F |
| <b>Dauergebrauch:</b> | -40 ... 175 °F |

**Zubehör:**

|             |                |
|-------------|----------------|
| MP 30/25    | Montageplatte  |
| FP 30/25    | Frontplatte    |
| EC PC 30/25 | PC Frontrahmen |

**Auswertung:**

Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07  
Elektrische Isolierung: Voll isoliert  
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja  
UV Resistenz: UL 508  
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V  
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960  
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13

**Zertifikate:**

Underwriters Laboratories  
Fimko  
Europe EN 62208: 2003  
UL Canada  
Gost R

CARDMASTER 314x260x95-129

