



Helasign – Självlaminerande etiketter i block (WH/CL) – Material 1402

HELASIGN etiketter finns i tre storlekar och sex olika färger och den praktiska storleken gör den behändig för märkning på plats. Passar utmärkt för att märka ledningar och kablar i de flesta elektriska, elektroniska och nätverksapplikationer. Den självlaminerande transparenta filmen skyddar det skrivna fältet från fukt, smuts och mekanisk åverkan.

Etiketterna finns i olika storlekar för att täcka kabeldiametrar från 4 till 40 mm. Bokens omslag fungerar som en barriär mot damm och smuts, vilket innebär att etiketterna hålls rena för användning.



Ett appliceringsverktyg levereras med varje HELASIGN bok för ren applicering av etiketterna (ex vid smutsiga händer).

För professionell handskrift, rekommenderar vi T82 märkpenna, vilken har ett snabbtorkande och UV-resistent tusch.



HELASIGN: enkel att använda med många färger för att passa din applikation.

Materialdata	
Material	Typ 1402, Vinyl
Färg	Vit skrivyta (WH), Röd (RD), Orange (OG), Gul (YE), Grön (GN), Blå (BU)
Temperaturområde	-40°C till +80°C
Härdningstemperatur	från +10°C
Lim	Akryl
Kemiska egenskaper	Krymper inte, åldras inte.



Etiketter med skyddande laminering

Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Färg på skrivområde	Bunt Ø min	Bunt Ø max	Bredd (W)	Höjd (H)	Höjd (H2)	Förp innehåll
Häfte med Helasign självlaminerande etiketter								
598-14020	HSMB-C1-1402	Vit (WH)	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	240
598-14021	HSMB-C1-1402	Röd (RD)	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	240
598-14022	HSMB-C1-1402	Orange (OG)	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	240
598-14023	HSMB-C1-1402	Gul (YE)	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	240
598-14024	HSMB-C1-1402	Grön (GN)	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	240
598-14025	HSMB-C1-1402	Blå (BU)	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	240
598-14026	HSMB-C2-1402	Vit (WH)	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120
598-14027	HSMB-C2-1402	Röd (RD)	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120
598-14028	HSMB-C2-1402	Orange (OG)	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120
598-14029	HSMB-C2-1402	Gul (YE)	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120
598-01402	HSMB-C2-1402	Grön (GN)	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120
598-11402	HSMB-C2-1402	Blå (BU)	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120
598-21402	HSMB-C3-1402	Vit (WH)	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60
598-31402	HSMB-C3-1402	Röd (RD)	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60
598-41402	HSMB-C3-1402	Orange (OG)	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60
598-51402	HSMB-C3-1402	Gul (YE)	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60
598-61402	HSMB-C3-1402	Grön (GN)	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60
598-71402	HSMB-C3-1402	Blå (BU)	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60
598-40402	HSMB-C4-1402	Vit (WH)	16,2	32,3	25,4	25,4	127,0	30
598-50402	HSMB-C5-1402	Vit (WH)	20,2	40,3	25,4	25,4	152,0	30
Märkpennor T82								
500-50820	T82S-BK	Svart (BK)	–	–	–	–	–	2
500-50822	T82R-RD	Röd (RD)	–	–	–	–	–	2

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.