


Informationsblatt

(Information sheet)



- max. Abweichung LK–Achse zur Sockelachse 0.75 mm
(– max. deviation vertical axis of filament 0.75 mm)

Nennspannung=	(rated voltage=	
Prüfspannung:	test voltage):	6 V
Leistung:	(power):	6 W ±10%
Lichtstrom:	(luminous flux):	110 lm ± 12 % $\hat{=}$ 8.76 cp
Lichtstromverhalten:	(lumen maintenance):	min.85 % nach 75 h
Lebensdauer B50:	(lifetime B50):	100 h
Farbtemperatur:	(colour temperature):	3175°K
Leuchtkörperlänge:	(filament length):	2.00 mm
Leuchtkörperdurchm.:	(filament diameter):	0.35 mm
Sockel:	(base):	G4
Typnummer:	(typ number):	HM13

Maße in mm (dimensions in mm)

PHILIPS Philips Automotive Lighting Business Center Plauen			Benennung		Code-Nr.		1	0097/00	21.02.00	Unger
			Halogenminiaturlampe		9230 412 10100		2	*	*	*
			HM13 6V 6W G4		(068922)		3	*	*	*
							4	*	*	*
							5	*	*	*
							6	*	*	*
							7	*	*	*
							8	*	*	*
							9	*	*	*
							V	Änderung	Datum	Name
Datum 21.02.00 Name Schaarschmidt			zul. Abw. f. Maße ohne Toleranzangabe Maße Winkel		Maßstab –		Blatt 100–1 1 Blatt			
Ers.f.: 068922i1 Date: 9230\412\10100100			Verteiler: Original Dok., TE: V:		Darstellung n. europ. Norm					