

TH-52 角型裏蝶番

Angled-Concealed Hinge



特長

軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。

用途

配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等

■部品表 Parts List


部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	シャフト Pin	SUS430	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
2	ヒンジピース(A) Hinge Piece (A)	SPCC		1
3	平ワッシャー Flat Washer	SS400		1
4	ヒンジピース(B) Hinge Piece (B)	SPCC		1

Characteristic

A dowel pin is not needed to hold the hinge pieces in place. The pin is made with two diameters. The lower portion is smaller while the panel thickness of the hinge pieces is the same. Either side of the door can be used. The at washer enables the door to rotate with a light touch.

Application

Distribution boards / Distribution panels / Telecommunication devices / Measuring instruments, etc.



寸法・仕様表 Size List & Specification

※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。 Below door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

型番 Model No.	A1	A2	扉重量(kg) Door Weight(kg)	自重(g) Net Weight(g)	価格(円) Price(yen)
TH-52-1	45	33	7	252	¥560
TH-52-2	35	28	11	225	¥530
TH-52-3	25	23	18	195	¥500

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.