






押ボタン付取手

PUSH-BUTTON HANDLES



A-845-1

キーNo.T0230
Key取付け方法
Installation method

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD 2D	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	数量 Quantity	単価 Price
A-845-1	●	2D/3D	鍵付き With lock	520	01543	¥3,050	5個～	¥2,928	
A-845-2	●	2D	鍵なし Without lock	510	01544	¥2,550	5個～	¥2,448	

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。※大量のご注文は更にお安くなります。


A-845
亜鉛合金製

特徴 Feature

- プッシュボルトの位置が調整できます。
- The push bolt position can be adjusted.

- 仕様
- 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上: サチライトクロムめっき (MZCr)
 - 付属品: キー2本
- 用途
- 特装車・バス・振動機器・リフトドア
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- 各種掛金装置と併用してください。
 - 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1367ページ)を塗布してください。

- Specifications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
 - Accessories: Two keys

- Specific use
- Specially equipped vehicles, buses, oscillation devices and lift doors.

- Remarks
- Use the handle in combination with various latches.

- ⚠ To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

PUSH-BUTTON HANDLES

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ