

バーロック

BAR LOCK



C-564
黄銅製

C-564-B
ステンレス製

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキー-TAK80タイプを標準装備。
- TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
- 直径16mmの太いバーを採用した堅牢型南京錠です。
- L=0mmタイプは施錠時にバーが内部に隠れ切断行為などを抑止します。
- 防塵キャップが標準で装備されており、錠前部に異物やほこりが進入することを防ぎます。

- The lock comes with the TAK80 type, an easy-to-use, high-security reversible key as standard equipment.
- The TAK80 cylinder can be keyed to differ (118,000 key variations), master keyed, or made to support only exclusive key codes for a customer, to comply with any key plan.
- A strongly built padlock with a thick bar 16 mm in diameter.
- The L=0mm type hides the bar inside when it is closed, protecting it from being cut.
- A dust-proof cap comes standard with the lock, preventing foreign objects and dust from going into the lock.

仕様 ●材 質: 本体/快削黄銅棒(C3604)
バー/ステンレス鋼棒(SUS316)
防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)

- 表面仕上: 本体/ヘアライン仕上
- 付 属 品: 防塵キャップ・キー2本
- 最大鍵違い数: 11万8,000通り
- 大型フェンス・点検口
- 特注品・・・納期お問合せください
- 本体とバーは別売です。
- 止め番・指定番号・指定同番・マスターシステムも製作します。お問合せください。
- キーロックタイプ: 吊金を奥まで押込み、キーで施錠してください。
- キーモールドは、黒色以外に赤色・青色・黄色があります。お問合せください。
- 施錠位置以外では鍵を無理に引抜かないでください。
- 施錠行為はバーを完全に挿入した状態で行ってください。
- 納入時は本体とバーは別になっています。最初にバーを挿入する際は、本体に鍵を挿入し解錠位置に回した状態で行ってください。

Specifications ●Material: Main body: Free-cutting brass bar (C3604)
Bar: Stainless steel bar (SUS316)
Dust-proof cap: Ethylene propylene rubber (EPDM)

- Finish: Main body: Hair line finish
- Accessories: Dust-proof cap, two keys
- Maximum number of key variations: 118,000
- Large fences, inspection doors

- Specific use Remarks ●The main body and bar are available separately.
- Key lock type: Press the plunger in fully and lock using the key.
 - Key molds are available in red, blue and yellow, in addition to black, please inquire.
 - Do not forcibly pull out the key at other positions than locking.
 - Close the lock with the bar fully inserted.
 - Body and bar are separate at delivery. When first inserting bar, insert key in body first and turn to the unlock position.



C-564


鍵違い
Key differences

C-564-B-0




C-564-B-100

[C-564]




※バーの長さ(L)は、標準品(0mm、100mm)以外も製作致します。お問合せください。



[C-564-B-0]



[C-564-B-100]



使用例
Example of application

点検ハッチ
Inspection hatchフェンス
Fence

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	L	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-564-TAK80 鍵違い key differences		2D		747	23791	¥10,000	5個～	¥9,600
C-564-B-0	●	2D	0	110	23783	¥2,500	5個～	¥2,400
C-564-B-100	●	2D	100	270	23784	¥3,600	5個～	¥3,460

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

パイプ

関連金具

グレーチング

ロック

INDUSTRIAL LOCKS

工業用

錠前

電磁波

対策

パッキン

窓枠・カード

ホルダー

ゴム脚・

グロメット

周辺機器

(C)

充電器用

金具

フリーザー

金具

ラッシング

システム