

RGB SMD | 24V DOUBLE IP20

- Flexibles leuchtstarkes RGB Modul
- Individuelle RGB-Mischung für effektvolle Farbszenarien
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich
- Einfache Montage mittels rückseitigem 3M Klebeband


- Flexible and bright RGB module
- Individuell and colorfull ambiente lighting
- Ideal for indoor and outdoor light applications
- Easy to Install - 3M glue at the backside



Für Montage- und Sicherheitshinweise siehe www.ledxon.de/downloads / For assembly- and safety information see www.ledxon.com/downloads

Dimensions in mm

Betriebsspannung DC / Voltage	24 V (+ -5%)
max. Leistung pro Meter / Wattage per meter*	23 W / m
max. Leistung pro Segment / Wattage per segment*	1.15 W / Segment
max. Leistung pro Meter / Wattage per meter	red 4.6 W / m
	green 9.2 W / m
	blue 9.2 W / m
max. Leistung pro Segment / Wattage per segment	red 0.23 W / Segment
	green 0.46 W / Segment
	blue 0.46 W / Segment
LED Bauform / LED type	SMD 5050 RGB CA
LED Rastermaß / LED pitch	16 mm
LED pro Meter / LED per meter	96
Schnittbreich / Step length	50 mm / 6 LED
Abmessung L x B x H / Dimensions L x W x H	3000 mm x 20 mm x 2.1 mm
Abstrahlwinkel / Angle	120°
Schutzart / Ingress protection	IP20
Ansteuerung / Control	RGB-controller with voltage reduction / PWM
Betriebstemperatur / Operating temperature	-20°C - +40°C



Artikelbez. Discription	Art.-Nr. Part.-No.	Lichtfarbe Light colour	Wavelength (nm)*			Lumen* / Luminance			CRI*
			red	green	blue	red	green	blue	
Rainbow RGB double IP20	9009096	RGB	623nm	525nm	470 nm	192lm	384lm	240lm	-

* Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen. Die angegebenen Werte je Meter können ggf. abweichen, da im Einzelfall das Vielfache der Segmente nicht einen Meter ergibt. / Technical variations possible, based on production tolerances. The indicated rating per meter can variate, if in the particular case the multiples of the segments is not one meter.