







Schnitt A-A



Schnitt B-B



Schnitt C-C



Angeschlagener Leiter: FLK-Leitung
Leiter: F-Crimp
Isolation: F-Crimp

Leitungsquerschnitt in mm ²	CROSS-SECTION IN mm ²
HE SINGLE CONNECTION	Enverschluss
0.50	x
0.75	x
1.00	x
1.50	x
2.00	x
2.50	
3.00	
4.00	
6.00	

925 714-B Streifen frei
Drahtgrößenbereich: 0.5 - 2.0 mm²

- 1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
2 OBSOLETE

		—	925 714-8	Cu Sn 4	versilbert
		925 661-7	925 714-7 	Cu Sn 4	Gold üb. Ni.
		925 661-6	925 714-6 	Cu Sn 4	Gold üb. Ni.
		925 661-4 	925 714-4	Cu Sn 4	blank
		925 661-3	925 714-3	Cu Sn 4	versilbert
		925 661-2	925 714-2	Cu Sn 4	vorverzinkt
		925 661-1	925 714-1	Cu Zn 30	vorverzinkt

ZEICHNUNG GÜLTIG AB

TE TE Connectivity

Ø 3,5 Buchse

K

Bestell-Nr.	POS.	STÜCK	Bestell-Nr. für Einzelausführung	Bestell-Nr.	VERBODEN	ÖBERFLÄCHE	WERT TEILGRÖSSE MASSE	FORMAT	ZEICHNUNGS-NR.
			Crimp vorgeformt	GEZ. J. WIDDER	GEPR. 2.2.25 (H)	GEPR.	± 0,2 mm	A3	925714
							MASS-STAB 5:1	BLATT 1 VON 1	REV Y2