

LUMOTAST 75 IP40 - Signalleuchten, Bund rechteckig, flache Blende, Gehäuse

1.65.111.051/0000



Approbationen

| | |
|------|-----------|
| ENEC | IEC 61058 |
|------|-----------|

| | |
|----|--------|
| UR | UL 508 |
|----|--------|

| | |
|-----|------------------|
| CSA | C22.2 No. 14-M91 |
|-----|------------------|

Allgemein

| | |
|-------------|------------|
| Blendenform | flach |
| Bundform | rechteckig |
| Bundfarbe | schwarz |

Einbaumaße

| | |
|---------------|---------|
| Bundlänge | 24 mm |
| Bundbreite | 18 mm |
| Bauhöhe | 7,5 mm |
| Einbautiefe | 33,5 mm |
| Einbauöffnung | 16,2 mm |

Mechanischer Aufbau

| | |
|---------------|-----------------|
| Befestigung | Gewindering |
| Anschluss | Lötanschlüsse |
| Lampenfassung | T 4,5 |
| Leuchtmittel | LED / Glühlampe |

Elektrische Kennwerte

| | |
|-------------------------|-------|
| Grenzwert Spannung max. | 35 V |
| Grenzwert Leistung max. | 1,2 W |

Sonstige Angaben

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Schutzart frontseitig | IP40 |
| Gewicht | 5 g |
| Arbeitstemperatur min. | -25 °C |
| Arbeitstemperatur max. | +55 °C |
| Lagertemperatur min. | -40 °C |
| Lagertemperatur max. | +80 °C |
| Umweltbeständigkeit | nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78 |

08.02.2012

Einbauöffnung

