



New Classic

Eine Klasse für sich!

Form follows function! Nach diesem Grundsatz entwickelt und produziert PARAT Werkzeugtaschen und -koffer, die ganz spe-

zielle Eigenschaften aufweisen und sich immer an den Anforderungen der Anwender orientieren.



Die Ausstattung der Serie New Classic auf einen Blick:

- Geprägtes Leder
- Teilweise verstärkt durch Aluwinkel oder ABS-Seitenwände
- Stabile Griffe, zum Teil mit Metallgriffschiene
- Rasterschlösser oder Steckschlösser
- Schützende, integrierte Bodengleiter
- Extra robust
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Bewährte Inneneinrichtung
- Erhöhte Standfestigkeit
- Größere Feuchtigkeitsresistenz



New Classic Schubladentasche

5-teiliger Schubladeneinsatz
Vorderwand aufklappbar
Unterteilung für Kleinteile
Steckschlösser



100 . 000 - 041
410 x 130 x 310 mm
~ 3.400 g
OPOMAT
schwarz



New Classic Schubladentasche

5-teiliger Schubladeneinsatz
Vorderwand aufklappbar
Unterteilung für Kleinteile
40 mm Zwischenfach hinter
Schubladen, Steckschlösser



110 . 000 - 041
410 x 170 x 310 mm
~ 3.700 g
OPOMAT
schwarz



New Classic Schubladentasche

4-teiliger Schubladeneinsatz
Vorderwand aufklappbar
Mittelwand mit
9 festen Schlaufen
Rückwand teilaufklappbar, mit
11 verstellbaren Schlaufen
Trageeinsatz
Unterteilung für Kleinteile
Steckschlösser
Taschenkörper aluwinkelverstärkt



130 . 000 - 031
410 x 190 x 280 mm
~ 4.700 g
Rindsleder
schwarz



New Classic Werkzeugtasche

mit Mittelwand
Vorderwand aufklappbar, mit
8 Einsteckfächern
Mittelwand entnehmbar, mit
10 verstellbaren Schlaufen
auf Vorderseite
Rückwand mit Klemmfach
Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt
Steckschlösser



370 . 000 - 041
400 x 130 x 280 mm
~ 2.700 g
OPOMAT
schwarz



	5460 . 000 - 031 440 x 185 x 300 mm ~ 3.800 g Rindsleder/HDPE schwarz	Art. No. + Q COLOR	New Classic Werkzeugtasche mit Mittelwand Vorderwand teilaufklappbar mit 8 verstellbaren Schlaufen Feste Mittelwand, mit 8 genähten Separationen und mit 9 festen Schlaufen Rückwand teilaufklappbar mit 11 verstellbaren Schlaufen PARAT-Steckschlösser Bodenschale Taschenkörper aluwinkelverstärkt Ringkappen
	5470 . 000 - 031 460 x 210 x 340 mm ~ 4.400 g Rindsleder/HDPE schwarz	Art. No. + Q COLOR	New Classic Werkzeugtasche mit Mittelwand Vorderwand aufklappbar, mit 9 festen Schlaufen Feste Mittelwand, mit 11 verstellbaren und mit 8 verstellbaren Schlaufen Rückwand teilaufklappbar, mit 11 festen Schlaufen Bodenschale, PARAT-Steckschlösser 2 Schließriemen, Ringkappen Taschenkörper aluwinkelverstärkt
	5471 . 000 - 031 460 x 210 x 340 mm ~ 4.700 g Rindsleder/HDPE schwarz	Art. No. + Q COLOR	New Classic Werkzeugtasche mit Mittelwand Vorderwand teilaufklappbar mit 9 festen Schlaufen Feste Mittelwand mit 10 festen Schlaufen und mit 11 verstellbaren Schlaufen Rückwand teilaufklappbar mit 11 festen Schlaufen Seitenwände mit 4 Schlaufen, Halteschlaufen für Wasserwaage, Vortasche, Bodenschale, PARAT-Steckschlösser, 2 Schließriemen, Ringkappen
	2460 . 000 - 401 390 x 185 x 310 mm ~ 2.800 g Rindsleder/ABS schwarz	Art. No. + Q COLOR	New Classic Werkzeugtasche mit Mittelwand Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 Einsteckfächern Mittelwand entnehmbar, mit je 10 verstellbaren Schlaufen auf Vorder- und Rückseite Rasterschlösser, Griffloch

New Classic Werkzeugtasche

mit Mittelwand

Vorderwand aufklappbar mit
8 verstellbaren Schlaufen
1 Kleinteile-Tasche
1 Einsteckfach
Mittelwand entnehmbar mit
11 Schlaufen, 1 Klemmfach
Rückwand mit 9 festen Schlaufen
Bodenschale aus Stahlblech
verzinkt, Steckschlösser



5380 . 000 - 031
400 x 140 x 280 mm
~ 3.000 g
Rindsleder
schwarz



New Classic Werkzeugtasche

mit Mittelwand

Vorder-, Mittel- und Rückwand
mit 17 Einsteckfächern
durchsichtiges Klemmfach im Deckel
abnehmbarer Trageriemen,
Steckschloss



5304 . 000 - 031
220 x 140 x 250 mm
~ 1.200 g
Rindsleder
schwarz



New Classic Universaltasche

Vorderwand aufklappbar, mit
11 verstellbaren Schlaufen
Rückwand mit
8 genähten Einsteckfächern
Bodenschale
PARAT-Steckschlösser
Ringkappen



5360 . 000 - 031
440 x 185 x 300 mm
~ 2.900 g
Rindsleder/HDPE
schwarz



New Classic Universaltasche

ohne Inneneinrichtung
Steckschlösser



2220 . 000 - 401
360 x 110 x 170 mm
~ 600 g
ABS-Kunststoff,
Rindsleder, Con-Pearl®
schwarz



NEW CLASSIC

	2228 . 000 - 401 390 x 170 x 230 mm ~ 1.400 g ABS-Kunststoff, Rindsleder schwarz	    	New Classic Universaltasche ohne Inneneinrichtung Steckschlösser
	5200 . 000 - 031 340 x 110 x 170 mm ~ 800 g Rindsleder schwarz	    	New Classic Universaltasche ohne Inneneinrichtung Steckschlösser
	5203 . 000 - 031 370 x 110 x 250 mm ~ 1.400 g Rindsleder schwarz	    	New Classic Universaltasche Rückwand mit 10 verstellbaren Schlaufen Steckschlösser Ringkappen
	5207 . 000 - 031 410 x 160 x 300 mm ~ 2.100 g Rindsleder schwarz	    	New Classic Universaltasche Rückwand mit 8 verstellbaren Schlaufen Steckschlösser Ringkappen

New Classic Universaltasche

Vorderwand teilaufklappbar, mit
11 verstellbaren Schlaufen
Rückwand mit
9 festen Schlaufen
Vortasche, Ringkappen
PARAT-Steckschlösser
Seitenwände und Bodenschale aus
HDPE, genarbt
Taschenkörper aluwinkelverstärkt



5363 . 000 - 031
420 x 160 x 250 mm
~ 2.600 g
Rindsleder/HDPE
schwarz



Präsentationsmappe

Reißverschlußmappe mit
2 Lochtafeln
20 Bandklammern
1 m Gummiband
Montagehilfe
1 Klarsichtfach für Visitenkarte
außen auf der Mappe



5650 . 020 - 061
310 x 250 x 30 mm
~ 1.100 g
Kunstleder
schwarz



ZUBEHÖR

Trageriemen

verstellbar, mit
2 Karabinerhaken
Schulterschutz



900 . 005 - 251
1120 x 20 mm
~ 145 g
Polyestergurtband
schwarz



Einsatzschale, leer



900 . 002 - 169
110 x 90 x 36 mm
~ 45 g
Polystyrol
weiß

