

Doppelte Isolierung – Plastikgehäuse IP65 – 30 mm und 40 mm Breite Metallgehäuse IP66 – 30 mm und 40 mm Breite



LS30P80D11-S



LS32M80D11-S



LS40P80D12-S



LS40M80D12-S



LSA30P03



LSA30P04



LSA30P05



LSA30P06



LSA30P07



LSA30P08



LSA30P09

LS30P: 1 Kabeleingang für Pg 13.5 Kabelverschraubung ...	0	0	2
LS31P: 1 Kabeleingang für Pg 11 Kabelverschraubung ...	1	0	1
LS32P: 1 Kabeleingang für ISO 16 Kabelverschraubung ...	2	0	3
LS33P: 1 Kabeleingang für ISO 20 Kabelverschraubung ...	3	2	2
LS35P: 1 Kabeleingang von 1/2 Zoll NPT-Plastikadapter ...	5	2	1
LS30M: 1 Kabeleingang für Pg 13.5 Kabelverschraubung ...	0	1	8
LS31M: 1 Kabeleingang für Pg 11 Kabelverschraubung ...	1	1	7
LS32M: 1 Kabeleingang für ISO 16 Kabelverschraubung ...	2	1	9
LS33M: 1 Kabeleingang für ISO 20 Kabelverschraubung ...	3	3	8
LS35M: 1 Kabeleingang für 1/2 Zoll NPT Kabelverschraubung ...	5	3	7

Kunststoffgehäuse – 30 mm Breite
IP65 ☐

Metallgehäuse – 30 mm Breite
IP66

Bestelldaten

Produkt | ohne kleine Verriegelung | (Schlüssel)

Kontaktblöcke	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stück	Gewicht kg (1)
 D11	 L02	Status Kabeleingangscodes ☐ ☐	€	Packung 1 Stück

Kunststoff-Endschalter mit verstellbarem Kopf alle 90°

1	-	LS3□P80D11-S	1SBV 03□ □80 R1411	0,080
-	1	LS3□P80L02-S	1SBV 03□ □80 R1302	0,080

Metall-Endschalter mit verstellbarem Kopf alle 90°

1	-	LS3□M80D11-S	1SBV 03□ □80 R1411	0,180
-	1	LS3□M80L02-S	1SBV 03□ □80 R1302	0,180

(1) Für LS35P add. 0,007 kg

LS40P: 1 Kabeleingang für Pg 13.5 Kabelverschraubung ...	0	0	5
LS43P: 1 Kabeleingang für ISO 20 Kabelverschraubung ...	3	0	7
LS45P: 1 Kabeleingang von 1/2 Zoll NPT-Plastikadapter ...	5	2	4
LS40M: 1 Kabeleingang für Pg 13.5 Kabelverschraubung ...	0	1	1
LS43M: 1 Kabeleingang für ISO 20 Kabelverschraubung ...	3	1	6
LS45M: 1 Kabeleingang für 1/2 Zoll NPT Kabelverschraubung ...	5	3	1

Kunststoffgehäuse – 40 mm Breite
IP65 ☐

Metallgehäuse – 40 mm Breite
IP66

Bestelldaten

Produkt | ohne kleine Verriegelung | (Schlüssel)

Kontaktblöcke	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stück	Gewicht kg
 D12	 L03	Status Kabeleingangscodes ☐ ☐	€	Packung 1 Stück

Kunststoff-Endschalter mit verstellbarem Kopf alle 90°

1	-	LS4□P80D12-S	1SBV 03□ □80 R1412	0,155
-	1	LS4□P80L03-S	1SBV 03□ □80 R1303	0,155

Metall-Endschalter mit verstellbarem Kopf alle 90°

1	-	LS4□M80D12-S	1SBV 03□ □80 R1412	0,210
-	1	LS4□M80L03-S	1SBV 03□ □80 R1303	0,210

Bestelldaten

kleine Verriegelung (Betätiger)

Beschreibung der Betätiger	Halterung mm	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stück	Gewicht kg Packung 1 Stück
----------------------------	-----------------	-----	---------------	------------------	-------------------------------------

kleine Verriegelung (Betätiger) für LS3..P. oder LS3..M..

Rechtwinkliger Betätiger	22	LSA30P03	1SBV 048 603 R1000	0,011
Gerader Betätiger	22	LSA30P04	1SBV 048 604 R1000	0,011
Rechtwinkliger Betätiger	13	LSA30P05	1SBV 048 605 R1000	0,011
Gerader Betätiger	13	LSA30P06	1SBV 048 606 R1000	0,011
Rechtwinkliger Betätiger mit Schwingdämpfung	15	LSA30P07	1SBV 048 607 R1000	0,014
Gerader Betätiger mit Schwingdämpfung	15	LSA30P08	1SBV 048 608 R1000	0,014
Einstellbarer Winkel-Betätiger	40	LSA30P09	1SBV 048 609 R1000	0,022

kleine Verriegelung (Betätiger) für LS4..P. oder LS4..M..

Rechtwinkliger Betätiger	13	LSA40X05	1SBV 048 805 R1000	0,014
Gerader Betätiger	13	LSA40X06	1SBV 048 806 R1000	0,014
Rechtwinkliger Betätiger mit Schwingdämpfung	15	LSA40X07	1SBV 048 807 R1000	0,017
Gerader Betätiger mit Schwingdämpfung	15	LSA40X08	1SBV 048 808 R1000	0,017
Einstellbarer Winkel-Betätiger	40	LSA40X09	1SBV 048 809 R1000	0,025