

FA-1729
ステンレス製FA-729
亜鉛合金製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729)
- 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応
- 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン
- ワンタッチ開閉
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (FA-1729)
- Small but durable construction for hard use of door locking/unlocking.
- Easy-to-operate and functional beauty design.
- One-touch locking/unlocking.

[FA-1729]

- 仕様
- 材質: 本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
パイプ/ステンレス(SUS304)
 - 表面仕上: 本体/電解研磨
パイプ/鏡面バフ研磨
 - 付属品: パイプ

用途

- 冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用

納期

- 標準在庫品

[FA-729]

- 仕様
- 材質: 本体/亜鉛合金(ZDC)
パイプ/ステンレス(SUS304)
 - 表面仕上: 本体/クロムめっき(MZCr)
パイプ/鏡面バフ研磨
 - 付属品: パイプ

用途

- 冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ

納期

- 標準在庫品

備考

- 適用南京錠C-555-50L/Sは1222ページをご参照下さい。
- ハンドルとパイプは組み立てていません。
- 受座の詳細は205ページをご覧下さい。
- 内部から解錠はできません。ウォークインタイプには、脱出装置付をお選び下さい。**

[FA-1729]

- Specifications
- Material:
Main body: Cast stainless steel (SUS304)
Pipe: Stainless steel (SUS304)
 - Finish:
Main body: Electrolytic polishing
Pipe: Mirror surface buffing
 - Accessories: Pipe

Specific use

- Doors for refrigerator, kitchen and medical equipment

[FA-729]

- Specifications
- Material:
Main body: Zinc alloy (ZDC)
Pipe: Stainless steel (SUS304)
 - Finish:
Main body: Chrome plating (MZCr)
Pipe: Mirror surface buffing
 - Accessories: Pipe

Specific use

- Refrigerators and ovens

Remarks


- For applicable padlock C-555-50L/S, see page 1222.

- Delivering each part is possible.
- The handle and pipe do not come assembled.

- For details of catch, see page 205.
- Cannot be unlocked from inside.
Select the product with escape device for the walk-in type.**

使用例
Example of application

2カ所ロックの扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
The two-point lock door can be operated through the connecting pipe.



密閉用小型運動ハンドル

INTERLOCKING HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

PAT.PEND.



FA-1727S-1 FA-1729-1

[受座] Catch

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD 2D/3D	材質 Material	オフセット高さ Offset height	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
FA-1727S-1	●	●	SUS	18~30	60305	¥4,100	5個~	¥3,940
FA-1727S-2	●	●	SUS	0~5	60306	¥3,300	5個~	¥3,170
FA-727S-1	●	●	ZDC	18~30	60043	¥1,000	10個~	¥960
FA-727S-2	●	●	ZDC	0~5	60149	¥800	15個~	¥768

● RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲ RoHS指令に対応可能です。

※受座は205ページのFA-1727S, FA-727Sをご参照下さい。

※For catch, see FA-1727S and FA-727S on page 205.

(本体とパイプは組立てしていません)

The handle and pipe are not assembled.

セット名称 Set name	L Pipe length	パイプ長さ Mass	製品質量(g) Product No.	商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD 2D/3D	材質 Material	1セット必要数 Required number per set	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
FA-1729-1	500	512	1210	FA-1729-L本体 Main body	●	●	SUS	1	60697	¥7,500	5個~	¥7,200
				FA-1729-R本体 Main body	●	●	SUS	1	60703	¥7,500	5個~	¥7,200
				FA-1729-729-1用パイプ Pipe	●	●	ZDC	1	60691	¥1,500	10個~	¥1,440
FA-1729-2	800	812	1410	FA-1729-L本体 Main body	●	●	SUS	1	60697	¥7,500	5個~	¥7,200
				FA-1729-R本体 Main body	●	●	SUS	1	60703	¥7,500	5個~	¥7,200
				FA-1729-729-2用パイプ Pipe	●	●	ZDC	1	60692	¥2,100	10個~	¥2,016
FA-729-1	500	512	1000	FA-729-L本体 Main body	●	●	ZDC	1	60690	¥4,300	10個~	¥4,130
				FA-729-R本体 Main body	●	●	ZDC	1	60702	¥4,300	10個~	¥4,130
				FA-1729-729-1用パイプ Pipe	●	●	SUS	1	60691	¥1,500	10個~	¥1,440
FA-729-2	800	812	1200	FA-729-L本体 Main body	●	●	ZDC	1	60690	¥4,300	10個~	¥4,130
				FA-729-R本体 Main body	●	●	ZDC	1	60702	¥4,300	10個~	¥4,130
				FA-1729-729-2用パイプ Pipe	●	●	SUS	1	60692	¥2,100	10個~	¥2,016

ハンドル・取手
周辺機器

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

総合 23★

217