





| 版数<br>REV. | 年月日<br>DATE | DCN NO. | 変更内容<br>DESCRIPTION                   | 製図<br>DR. | 担当<br>CHK. | 査閲<br>APPD. | 承認<br>APPD.         |
|------------|-------------|---------|---------------------------------------|-----------|------------|-------------|---------------------|
| 8          | 20.Jun.2006 | 060442  | REDRAWN AND CHANGED TO SI UNIT SYSTEM | M.ABE     | Y.TAKAGI   | —           | <i>J. Kishimoto</i> |
|            |             |         |                                       |           |            |             |                     |
|            |             |         |                                       |           |            |             |                     |



NOTE1.INSERTION/EXTRACTION FORCE OF SOCKET CONTACT IS AS FOLLOWS:  
△・INSERTION FORCE — 3.33N MAX. BY THE USE OF MAXIMUM TEST PIN( $\phi 1.041_{-0.003}^{+0.003}$ )  
△・EXTRACTION FORCE — 0.28N MIN. BY THE USE OF MINIMUM TEST PIN( $\phi 0.991_{+0.003}^{+0.003}$ )

2.INSULATION STRIPPING LENGTH




3.FOR CRIMPING AND ASSEMBLYING, REFER TO T72-17 AND T73-13.

4.EITHER OF THIS CONFIGURATION WILL DO.

注1.ソケットコンタクトの挿入抜去力は下記の通りです。

- △・最大テストピン( $\phi 1.041_{-0.003}^{+0.003}$ )での挿入力は3.33N以下であること。  
△・最小テストピン( $\phi 0.991_{+0.003}^{+0.003}$ )での抜去力は0.28N以上であること。

2.被覆線むき長さ




3.圧着及び組立に付いては、T72-17及びT73-13を参照下さい。

4.この部分の形状は双方どちらでもよい。

REMARKS  
備考

| CONTACT PART NUMBER<br>コンタクト品名 | PARTS NUMBER<br>部品番号                    | APPLICABLE WIRE SIZE<br>(AWG)<br>適合電線サイズ | A $\pm 0.02$<br>B $\pm 0.02$ | CRIMPING TOOL<br>圧着工具 |                 | INSERTION EXTRACTION TOOL<br>挿入離脱工具 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
|                                |                                         |                                          |                              | MAIN BODY<br>本体       | LOCATOR<br>ロケータ |                                     |
| D*C 20                         | PIN<br>030-50635<br>SOCKET<br>030-50634 | #24,22,20                                | $\phi 1.12$                  | M22520/2-01           | JP-D*C-20-20    | JIET-D*C-20<br>OR<br>ET-20D         |
| D*C 20-26                      | PIN<br>030-50641<br>SOCKET<br>030-50640 | #30,28,26                                | $\phi 0.62$                  |                       |                 |                                     |

|                          |                    |                                    |                     |                                                                                       |                          |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2                        | SOCKET CONTACT     | —                                  | COPPER ALLOY        | GOLD PLATING OVER NICKEL                                                              |                          |
| 1                        | PIN CONTACT        | —                                  | COPPER ALLOY        | GOLD PLATING OVER NICKEL                                                              |                          |
| 符 号<br>NO.               | 名 称<br>DESCRIPTION | 個 数<br>QTY.                        | 材 料<br>MATERIAL     | 仕 上<br>FINISH                                                                         | 備 考<br>REMARKS           |
| 仕様書 (SPECIFICATION)      |                    | 第1版 (ORIGINAL DATE)<br>19.Nov.1971 |                     | 尺 度 (SCALE)<br>10: 1                                                                  | シ リ ーズ (SERIES)<br>D-sub |
| 一般公差 (GENERAL TOLERANCE) |                    | 製 図<br>DR.                         | SUGASAWA            | 名称 (TITLE)<br><br>D*C #20<br><br>PIN & SOCKET CONTACT                                 |                          |
| 寸法 (DIMENSION)           |                    | 担 当<br>CHK.                        | O OYAMA<br>YAMANQUE |                                                                                       |                          |
| 角 度 (ANGLES)             |                    | 査 閲<br>APPD.                       | YAJIMA              |                                                                                       |                          |
|                          |                    | 承 認<br>APPD.                       | KITAMURA            |                                                                                       |                          |
| 質量 (MASS)                |                    |                                    |                     | 質量 (MASS)                                                                             |                          |
|                          |                    |                                    |                     |  |                          |
|                          |                    |                                    |                     | 日本航空電子工業株式会社<br>JAPAN AVIATION<br>ELECTRONICS<br>INDUSTRY, LTD.                       |                          |
|                          |                    |                                    |                     | 図面番号 (DRAWING NO.)<br><br>SJ012966                                                    |                          |
|                          |                    |                                    |                     | 版 数<br>(REV.)<br>8                                                                    |                          |