


PCMCIA

Series 5027



極数 (No. of Pos.)	68、136
極間隔 (Pitch)	1.27mm
定格電流 (Current)	0.5A Max.
定格電圧 (Voltage)	5V Max.
耐電圧 (D.W.Voltage)	500Vrms/min.

市場の薄型タイプの要望に応えた、小型軽量SMTタイプICカード用コネクタです。
高さ5.0mm、重さ10 g以下（シングルイジェクタ機構付き）の軽量化を実現。
デュアルタイプは、高さを抑える並列2ヶ置きタイプ。
イジェクタ機構有／無しの選択が可能です。PCMCIA TYPE I、II、IIIに適合します。

Series 5027 is the small and SMT type PCMCIA header which conforms to PCMCIA specification. Profile height is 5.0mm, weight is under 10grams (with single ejector mechanism) the lightest in this industry.
Dual type is 2pieces, side-by-side configuration and you can choose "With Ejector type" or "Without Ejector type". Also available 2.2mm stand off.
Header connector keying is available 3.3V or 5.0V also normal and reverse.



Connector






Ejector

Stand off / KEYING	Button side	Connector	Ejector
Height=0, 5V, Normal	Left side	3X 5027 068 010 871+	30 5027 000 001 000 +
	Right side	3X 5027 068 010 871+	30 5027 000 002 000 +
Height=0, 5V, Reverse	Left side	3X 5027 068 020 871+	30 5027 000 001 000 +
	Right side	3X 5027 068 020 871+	30 5027 000 002 000 +
Height=0, 3.3V, Normal	Left side	3X 5027 068 030 871+	30 5027 000 001 000 +
	Right side	3X 5027 068 030 871+	30 5027 000 002 000 +
Height=0, 3.3V, Reverse	Left side	3X 5027 068 040 871+	30 5027 000 001 000 +
	Right side	3X 5027 068 040 871+	30 5027 000 002 000 +
Height=2.2, 5V, Normal	Left side	3X 5027 068 215 871+	30 5027 000 101 000 +
	Right side	3X 5027 068 215 871+	30 5027 000 102 000 +
Height=2.2, 5V, Reverse	Left side	3X 5027 068 225 871+	30 5027 000 101 000 +
	Right side	3X 5027 068 225 871+	30 5027 000 102 000 +
Height=2.2, 3.3V, Normal	Left side	3X 5027 068 235 871+	30 5027 000 101 000 +
	Right side	3X 5027 068 235 871+	30 5027 000 102 000 +
Height=2.2, 3.3V, Reverse	Left side	3X 5027 068 240 871+	30 5027 000 101 000 +
	Right side	3X 5027 068 240 871+	30 5027 000 102 000 +
Height=5.2, 5V, Normal	Without	3X 5027 068 515 856+	30 5027 000 500 000 +
Height=0, 3.3V, Reverse	Left side	3X 5027 068 540 831+	30 5027 000 001 000 +
	Right side	3X 5027 068 540 831+	30 5027 000 002 000 +

1: 吸着クリップ無し (Without vacuum clip)
5: 吸着クリップ付き (With vacuum clip)


- Connector








PIN, NO. (#)	L.#.
1, 17, 34, 35, 51, 68	5.0
36, 87	3.5
OTHER	4.25

	Normal	Reverse
#a	1	68
#b	35	34
#c	34	35
#d	68	1

- Ejector



● Assembly

**注文コード ORDERING CODE**

Connector 3X 5027 068 XXX 871 +

1: 吸着クリップ無し (Without vacuum clip)
5: 吸着クリップ付き (With vacuum clip)


- 010 : Normal type 5V
- 020 : Reverse type 5V
- 030 : Normal type 3.3V
- 040 : Reverse type 3.3V

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product


Ejector 30 5027 000 XXX 000 +

- 001 : Left button
- 002 : Right button


- Connector



- Ejector



● Assembly



1: 吸着クリップ無し (Without vacuum clip)
5: 吸着クリップ付き (With vacuum clip)

注文コード ORDERING CODE
Connector 3X 5027 068 XXX 871 +


- 215 : Normal type 5V
- 225 : Reverse type 5V
- 235 : Normal type 3.3V
- 245 : Reverse type 3.3V

Ejector 30 5027 000 XXX 000 +

- 101 : Left button
- 102 : Right button


RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

● Connector






PIN. NO.	M±0.1
1. 17. 34. 35. 51. 68	5.0
36. 67	3.5
OTHER	4.25

- Ejector



● Assembly



RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

注文コード ORDERING CODE


Connector 3X 5027 068 515 856+

Normal type 5V

1: 吸着クリップ無し (Without Vacuum clip)
5: 吸着クリップ付き (With Vacuum clip)

Ejector **30 5027 000 500 000+**

- Connector

**注文コード ORDERING CODE**

Connector 3X 5027 068 540 831 +

- 1: 吸着クリップ無し (Without Vacuum Clip)
5: 吸着クリップ付き (With Vacuum Clip)

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product