

Gehäuse - HC-B 16-KMQ-80/O1M32 - 1604968

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON Kupplungsgehäuse B16, mit Querbügel, Höhe 80, mm, mit Stutzen 1x M32

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918882662

Technische Daten

Maße

Höhe	80 mm
Breite	43 mm
Länge	94 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart Gehäuse	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Allgemein

Hinweis	für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
Bauform	B16
Gehäuseart	Kupplungsgehäuse
Verriegelungsart	mit Querbügel
Anzahl der Kabelabgänge	1
Kabelabgang	gerade
Verschraubung	ohne
Art der Verschraubung	1x M32
Material Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau
Material Dichtung	NBR
Material Verriegelung	Edelstahl, Griffteil: PA-GF
Material Griffkörper Verriegelung	PA-GF
Montagehinweis	für Halb- und Vollverschraubungen

Gehäuse - HC-B 16-KMQ-80/O1M32 - 1604968

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437


UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Vollverschraubung

HC-K-KV-M32(15-21) - 1690642



Gehäuse - HC-B 16-KMQ-80/O1M32 - 1604968

Zubehör

HC-M-KV-M32(14-21) - 1690587



HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010



Zeichnungen

Maßzeichnung

