





Technische Daten/ technical data	: Tischladegerät/ desktop charger
Chemie/ chemistry	: Li-Nanophosphat
Zellenzahl/ no. of cells	: 2-8 Zellen/ cells
ladbare Kapazität/ loadable capacity	: min. 1000mAh max. 2500mAh
Eingangsspannung/ input voltage	: 100-240VAC $\pm 10\%$ / 50/60Hz switch-mode
Eingangs-Schutz/ primary electrical protection	: Glassicherung T3,15A/ glas fuse T3,15A
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: ca./ approx. 2W
Nenn-Leistungsaufnahme/ nominal power consumption	: ca./ approx. 58W
Ausgangsspannung im Leerlauf/ no load output voltage	: abhängig von eingestellter Ladeschlußspannung depends on the adjusted charge end voltage
Ausgangsstrom/ output current	: einstellbar mit Drehschalter/adjustable with rotary switch: 1A; 1.2A; 1.5A; 1.8A; 2A; 2.2A; 2.5A $\pm 10\%$
Ladespannung/ charging voltage	: 6V; 9V; 12V; 15V; 18V; 21V; 24V/
Ladeschlußspannung/ final charge voltage	: 7,2V; 10,8V; 14,4V; 18V; 21,6V; 25,2V; 28,8V $\pm 2\%$ einstellbar mit Drehschalter/ adjustable with rotary switch
Ausgangs-Schutz/ secondary electrical protection	: gegen Kurzschluß/ against short circuit
Akku-Vollerkennung/ battery full detection	: CC/CV
Sicherheitstimer/ safety timer	: 2x10h $\pm 10\%$ (10h CC / 10h CV)
Spannungsfestigkeit/ electric strength	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Schutzklasse/ protection class	: II
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C...+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C...+70°C

Gewicht/ weight	: 650g inkl. Verpackung und Zubehör/ 650g incl. packaging and accessories
Gehäuse/ case	: Tischgehäuse, schwarz/ desktop housing, black
Gehäusmaterial/ case material	: ABS plastic
Schutzart/ case protection	: IP 20
Typenschild Vorderseite/ ratingplate front	: silberner Aufkleber mit schwarzer Bedruckung/ silver label with black printing
Typenschild Rückseite/ ratingplate back	: schwarzer Aufkleber mit weißer Bedruckung/ black label with white printing
Verpackung/ packaging	: Einzelverpackung weiße Faltschachtel, ca. 156x76x116mm/ individual package, white folding box, approx. 156x76x116mm
Anleitungen/ instructions	: Bedienungsanleitung Deutsch/Englisch/ Operating instruction German/English
Approbationen/ approvals	: CE
Normen/ standards	: IEC/EN 60335-1, IEC/EN60335-2-29
Anzeigen/ indicators	: LED rot leuchtet beim Laden, erlischt beim Ladeende/ LED red lights during charge, switch off at charge end LED rot blinkt bei Kurzschluss oder Unterspannung/ LED red flashes at short circuit or undervoltage LED grün leuchtet bei Netzkontakt/ LED green lights at mains contact

- : 650g inkl. Verpackung und Zubehör/
650g incl. packaging and accessories
- : Tischgehäuse, schwarz/
desktop housing, black
- : ABS plastic
- : IP 20
- : silberner Aufkleber mit schwarzer Bedr.
silver label with black printing
- : schwarzer Aufkleber mit weißer Bedr.
black label with white printing
- : Einzelverpackung weiße Faltschachtel,
individual package, white folding box,
- : Bedienungsanleitung Deutsch/Englisch/
Operating instruction German/English
- : CE



einstellbarer Strom/
adjustable current

7.2V	10.8V	14.4V	18V	21.6V	25.2V	28.8V
2.5A	2.5A	2.2A	2A	1.5A	1.2A	1A
2.2A	2.2A	2A	1.8A	1.2A	1A	—
2A	2A	1.8A	1.5A	1A	—	—
1.8A	1.8A	1.5A	1.2A	—	—	—
1.5A	1.5A	1.2A	1A	—	—	—
1.2A	1.2A	1A	—	—	—	—
1A	1A	—	—	—	—	—

Verwendungsbezeichnung/Application range für Anfrage/for inquiry AN23504			Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight	
							Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXX			
			2007 Datum/Date		Name		Zeichnungsname/Drawing name			
			Bearbeitet/ Drawn by		17.04.		Tischladegerät/ desktop charger			
							LCS 2-8/ 7.2...28.8V/max.2.5A			
VI data updated			07.02.08		JE				Zeichnungsnummer/Drawing number	
VO operating, temp. corrected			10.07.07		JE				Arbeitsnummer/Part number	
VO			17.04.07		JE				9C94233	
Version			Änderung/Change		Name		Ursprung/Origin Part OF M068-07-DE		Fräsiert/Drilled by	
									Fräsiert/Drilled/Reamed through	
									Blatt/ Sheet 1	