

Sirene + Blitz

SG1650

Die Sirene mit Blitzlicht können Sie innerhalb und außerhalb Ihres Gebäudes montieren. Dieser professionelle Kombisignalgeber ist der entscheidende Baustein einer vollständig funktionierenden Alarmkette. Am Anfang steht ein Melder. Er löst aus und übermittelt der Alarmzentrale ein bestimmtes Ereignis. Je nach der Einstellung und dem Zustand (scharf/unscharf) der Zentrale, wird dann der Alarm an die Alarmsirene weitergeleitet. Die Alarmsirene mit Blitzlicht ist ein Kombisignalgeber. Bei Alarm erzeugt die Sirene einen extrem lauten Signalton mit über 110 dB Schalldruck. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch ein rotes, bis in weite Ferne sichtbares Xenon–Blitzlicht (Blitzfrequenz: 0,8 Hz). Die Ansteuerung von Sirene und Blitzlicht ist getrennt möglich. Das wetterfeste Aluminiumgehäuse (IP 34) des Kombimelders wird durch einen Wand– und einen Deckelkontakt, sowie durch ein zusätzliches Innengitter vor Sabotage geschützt. Die Sirene mit Blitz wird extern mit 12V Betriebsspannung versorgt. Mit Xenon–Blitzlicht beträgt die maximale Stromaufnahme 750mA, ohne Blitzlicht 350mA.



Produkthighlights:

- Schutzart IP34
- Schalldruck: 110dB
- Hohe Blitzleistung
- Blitzfrequenz: 70 pro Minute
- Sabotagealarm bei Abreißen und Öffnen

Technische Daten

Schutzart	IP34	Lautstärke	110 dB
Notstromversorgung	nein	Notstromakku	nein
Temperaturbereich	–25 bis +55°C	Sabotageüberwachung	Wand/Deckel
Leuchttyp	Xenon, Rot	Blinkfrequenz	1,17 Hz
Betriebsspannung	12 VDC	Stromaufnahme, StandBy	–
Stromaufnahme, Alarm	750mA	Leistungsaufnahme	9W
Abmessungen	310 x 190 x 120	Gewicht	1850g