








NUMBER

C-177914



三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

断面 "D"- "D"
SECT断面 "A"- "A"
SECT断面 "B"- "B"
SECT断面 "C"- "C"
SECT

注;

NOTES,

1. 適用規格

製品規格: 108-5410

取付適用規格: 114-5175

2. 取扱説明書: 411-5638

1. APPLICABLE SPEC

PRODUCT SPEC: 108-5410

APPLICATION SPEC: 114-5175

2. INSTRUCTION SHEET: 411-5638

3, 4	ハイレッシャータイプ (HIGH PRESSURE TYPE)	179592-2	177914-2
1, 2	ノーマルタイプ (NORMAL TYPE)	179592-1	177914-1
ID マーク (ID MARK)	備考 (REMARKS)	ばら状端子型番 (LOOSE PIECE P/N)	型番 (P/N)

TE

TE Connectivity

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	適合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)
10以下: ± 0.2	0.14 ~	1.3 ~ 2.0 mmφ
10を超え 30以下: ± 0.25	0.34 mm ² (AWG #26-#22)	
30を超え 100以下: ± 0.3	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)
角 度: $\pm 3^\circ$	錫めつき 銅合金 PRE-TIN, COPPER ALLOY	—

PRINT DIST	C1 REVISED PER ECO-11-005140					RK	HMR	30MAR11	尺 寸 (SCALE)		LOC	PRE-TIN, COPPER ALLOY		— 11 —		
	LTR 変更 (REVISION RECORD)					DR	CHK	DATE	— 11 —		A	J	番 号 (No.)		REV.	SHEET
													C-177914		C1	1 OF 1
	DR.		B. SEP. '93		DE.	B. SEP. '93		名称 (NAME)								
	M. SUZUKI				M. SUZUKI		アンプ パワー ダブルロック コネクタ									
CHK.		B. SEP. '93		APP.	B. SEP. '93		リセ コンタクト									
M. SHINDO				Y. KASHIWA		AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. REC. CONT.										

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT