

Bargraph-Anzeige, 4-fach liegend

Bargraph Display, 4-fold lying

Allgemeine Hinweise und Technische Daten

Allgemeine Hinweise: siehe Seite 3
Technische Daten LED's: siehe Seite 39
LL-Werkstoff: PC glasklar UL94
Blende-Werkstoff: PC schwarz UL94
Umgebungstemperatur: -40°C ... +85°C
ESD-Schutz: <8kV

General Remarks and Technical Data



General Remarks: see page 3
Technical Data LEDs: see page 39
LL-Material: PC clear UL94
Diaphragm-Material: PC black UL94
Ambient Temperature: -40°C ... +85°C
ESD-Protection: <8kV

Das Lichtleiter-System ist im Raster 2,54mm aufgebaut und wird standardmäßig als 4-fach-, 10-fach- und 20-fach-Anzeige geliefert. Eine Blende gegen Überstrahlung zu benachbarten Anzeigen ist integriert, somit sind auch gemischte Farben möglich. Der Festsitz wird über Einpresszapfen in der Leiterkarte realisiert. Die Verwendung des Lichtleiters erfolgt in Verbindung mit SMD LED's der Bauform Mini TOPLED. Das Lichtleiter-System eignet sich für Bargraph-Anzeigen von mind. 4 Anzeigen.

The light guide system is a 2,54mm pitch and is available as a 4-fold, 10-fold and 20 fold display. A screen is integrated to prevent irradiation to the adjacent displays, so that also mixed colors can be used. The light guide is held in place on the printed board via press-in lugs. The light guide is used in conjunction with SMD LED's of type Mini TOPLED. The light guide system is suitable for bargraph displays of minimum 4 displays.



Empfohlene LED's Recommended LEDs	Art.-Nr.
www.osram-os.com	1278.1004



Layoutvorschlag · Layout Suggestion



Bargraph-Anzeige, 10-fach

Bargraph Display, 10-fold



Empfohlene LED's Recommended LEDs	Art.-Nr.
www.osram-os.com	1278.1010

Mindestmengen für 5- bis 9-fach Anzeigen = 1.000 Stück
Minimum quantity for 5- up to 9-fold displays = 1.000 pieces



Layoutvorschlag · Layout Suggestion