

Datenblatt für MPK 1
 Artikelnummer: 930268100



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 930 268-100
Beschreibung:	Miniatur-Polklemmmit Durchmesser 2 mm, Querloch, isoliert, Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium, vergoldet, Gewindebolzen aus Messing verzinkt mit Lötanschluss. Geeignet zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis max. 3,5 mm Wandstärke.
Typ:	MPK 1 schwarz/black
System:	2 mm System
Bestellnummer:	930 268-100
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	4 mm
Kontaktart:	ungefederte Buchse
Anschlussart:	löten
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Bemessungsstrom:	6 A
Durchgangswiderstand:	6 mOhm
Gehäusebefestigung:	schrauben
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Kupfer-Beryllium
Kontaktoberflächenmaterial:	vergoldet
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	PA
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-20 °C bis +60 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 V-2
Zeichnung	

