

## MNX ABS 150/175 XHG



Beispiel

**Bestellzeichen:** ABS 150/175 XHG  
**Artikelnummer:** 6083337  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** extra hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074061355  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3435636  
 Dänemark: 8212028267  
 Schweden: 6083337  
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:				
<b>mm:</b>	180	130	175	Schutzart (EN 60529): IP 66/67				
<b>inch:</b>	7.1	5.1	6.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07				
<b>Materials:</b>								
<b>Material:</b> ABS								
<b>Unterteilfarbe:</b> RAL 7035								
<b>Deckelfarbe:</b> RAL 7035								
Polyamid								
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>								
<b>Deckelschraubenfarbe:</b> Grau								
<b>Dichtungsmaterial:</b> PUR								
<b>Temperatur Bereich:</b>								
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 80 °C							
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 60 °C							
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 175 °F							
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 140 °F							
<b>Zubehör:</b>								
MIV 150	Montageplatte							
MIN 10	Tragschiene TS 15							
MIN 15	Tragschiene TS 15							
MIV 10	Tragschiene TS 35							
MIV 15	Tragschiene TS 35							
FP A 150/180	Frontplatte							
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)							
FP 22046	Wandbefestigungslaschen							