


Appliance inlet GSP2

Panel mount/sandwich or rear side
Snap-in or screw-on mounting on PCB
Pin temperature 70 °C
Protection classes I and II

Gerätestecker GSP2

Einbau in Platten/Sandwich oder rückseitig
Schnapp- oder Schraubmontage auf Leiterplatte
Stifttemperatur 70 °C
Schutzklassen I und II



Snap-in mounting /
Schnappmontage




Screw-on mounting /
Schraubmontage



C 14
70 °C
C 18
70 °C

Ground terminal angled / Schutzleiteranschluss abgewinkelt



Technical data:

- Rated current/voltage: 10 A/250 VAC
- Insulation resistance: > 10 MΩ (500 VDC, 1 Min.)
- Dielectric strength: 3 kV (50 Hz, 1 Min.) (between terminals)
- Material:
 - Socket: thermoplastic, black, UL 94V-0

Technische Daten

- Nennstrom/Nennspannung: 10 A/250 VAC
- Isolationswiderstand: > 10 MΩ (500 VDC, 1 Min.)
- Spannungsfestigkeit: 3 kV (50 Hz, 1 Min.) (zwischen den Anschlüssen)
- Material:
 - Socket: Thermoplast, schwarz, UL 94V-0

Standards / Normen

Protection class I / Schutzklasse I
IEC/EN 60320-1/C14

Protection class II / Schutzklasse II
IEC/EN 60320-1/C18

Approvals / Approbationen

- SEV (10 A / 250 VAC)
- VDE (10 A / 250 VAC)
- SEMKO (10 A / 250 VAC)

- UL (15 A / 250 VAC)
- CSA (15 A / 250 VAC)

Optional insulation cover for protection against electrical contact /
Wahlweise mit Berührungsschutz, gegen Berührung stromführender Teile

Order Numbers / Bestell-Nummern

Screw-on mounting / Schraubmontage	Snap-in mounting for PCB 1,6 mm / Schnappmontage für Leiterpl. 1,6 mm	Protection class / Schutzklasse	Ground terminal / Schutzleiteranschluss 4,8 x 0,8 mm angled / abgewinkelt	Insulation cover / Berührungsschutz without / ohne with / mit	for panel-thickness / für Wandstärke			
					1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm
GSP2.9103.13	GSP2.9203.13	I	•	•	•			
GSP2.9103.14	GSP2.9203.14	I	•	•		•		
GSP2.9103.15	GSP2.9203.15	I	•	•			•	
GSP2.9103.16	GSP2.9203.16	I	•	•				•
GSP2.9113.13	GSP2.9213.13	I	•	•	•			
GSP2.9113.14	GSP2.9213.14	I	•	•		•		
GSP2.9113.15	GSP2.9213.15	I	•	•			•	
GSP2.9113.16	GSP2.9213.16	I	•	•				•
GSP2.9100.13	GSP2.9200.13	II		•	•			
GSP2.9100.14	GSP2.9200.14	II		•		•		
GSP2.9100.15	GSP2.9200.15	II		•			•	
GSP2.9100.16	GSP2.9200.16	II		•				•
GSP2.9110.13	GSP2.9210.13	II		•	•			
GSP2.9110.14	GSP2.9210.14	II		•		•		
GSP2.9110.15	GSP2.9210.15	II		•			•	
GSP2.9110.16	GSP2.9210.16	II		•				•

Additional versions on request, e. g.: Ground terminal straight or quick-connect terminal 6,3 x 0,8 mm /
Weitere Ausführungen auf Anfrage, z. B.: Schutzleiteranschluss gerade oder Steckanschluss 6,3 x 0,8 mm