

CARDMASTER PC 30/25-3TT



Bestellzeichen: PC 30/25-3TT
Artikelnummer: 7526019
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: glasklar transparenter Scharnierdeckel

EAN Code: 6418074062055
E-Nummer:
 Finland: 3438239
 Dänemark: 8212016949
 Schweden: 7526019
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3
 Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Å-ffnungen; FC
 Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	320	260	129	Schutzart (EN 60529): IP 65
inch:	12.6	10.2	5.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material: Polycarbonat				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe: RAL 7035				UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe: Rauchgrau				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Dichtungsmaterial: EPDM und Polyurethan				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Temperatur Bereich:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13
Kurzzeit: -40 ... 120 °C				
Dauergebrauch: -40 ... 80 °C				
Kurzzeit: -40 ... 250 °F				
Dauergebrauch: -40 ... 175 °F				
Zubehör:				Zertifikate:
MP 30/25	Montageplatte	Underwriters Laboratories		
FP 30/25	Frontplatte	Fimko		
FC PC 30/25	PC Frontrahmen	Europe EN 62208: 2003		
				UL Canada
				Gost R

CARDMASTER 314x260x95-129

