

極端  
CK

1. そりは長さ25.4に対して0.2MAX.  
CAMBER MUST BE WITHIN 0.2MAX.  
PER 25.4 .

ウエハー:ポリアミド, UL94V-0  
 WAFER:POLYAMIDE, UL94V-0

PIN: 0.635 BRASS, TIN OVER COPPER  
PLATING.

△3 全極数が偶数の場合のみ適用。  
APPLY FOR EVEN CIRCUITS PRODUCT ONLY.


ELV AND RoHS COMPLIANT.

REVISÉ

基板取付穴推奨寸法 (t1.6)  
RECOMMENDED P.C.BOARD HOLE DIM.

PIN: 0.635 BRASS, TIN OVER COPPER  
PLATING.

△3 全極数が偶数の場合のみ適用。  
APPLY FOR EVEN CIRCUITS PRODUCT ONLY.



|      |      |             |          |            |
|------|------|-------------|----------|------------|
| 49.5 | 47.5 | 22-05- I202 | 5046-20A | 20         |
| 47   | 45   | ↗ - I192    | ↗ - 19A  | 19         |
| 44.5 | 42.5 | - I182      | - 18A    | 18         |
| 42   | 40   | - I172      | - 17A    | 17         |
| 39.5 | 37.5 | - I162      | - 16A    | 16         |
| 37   | 35   | - I152      | - 15A    | 15         |
| 34.5 | 32.5 | - I142      | - 14A    | 14         |
| 32   | 30   | - I132      | - 13A    | 13         |
| 29.5 | 27.5 | - I122      | - 12A    | 12         |
| 27   | 25   | - I112      | - 11A    | 11         |
| 24.5 | 22.5 | - I102      | - 10A    | 10         |
| 22   | 20   | - I092      | - 09A    | 9          |
| 19.5 | 17.5 | - I082      | - 08A    | 8          |
| 17   | 15   | - I072      | - 07A    | 7          |
| 14.5 | 12.5 | - I062      | - 06A    | 6          |
| 12   | 10   | - I052      | - 05A    | 5          |
| 9.5  | 7.5  | ↘ - I042    | ↘ - 04A  | 4          |
| 7    | 5    | ↘ - I032    | ↘ - 03A  | 3          |
| 4.5  | 2.5  | 22-05- I022 | 5046-02A | 2          |
| (B)  | (A)  | EDP NO.     | ENG.NO.  | 極數<br>CKT. |

|                            |       |   |                              |          |            |
|----------------------------|-------|---|------------------------------|----------|------------|
| 角度 ANGLE                   | ±3°   |   |                              |          |            |
| 30 以上<br>OVER              | ±0.3  |   |                              |          |            |
| 10 以上 30 未満<br>OVER UNDER  | ±0.25 | H | 変更 REVISD                    | W400895  | M.S. 94/11 |
| 10 未満<br>UNDER             | ±0.2  | G | 変更及び再作図<br>REVISED & REBRAWN | W4200180 | Y.M. 92/11 |
| 一般公差<br>GENERAL TOLERANCES | 記号 TR |   | 変更内容<br>REVISION RECORD      | DR.      | 日付<br>DATE |

|                                 |                                     |            |                                                                                                                           |                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 材料<br>MATERIAL                  | 注意参照<br>SEE NOTE                    |            |  MOLEX-JAPAN CO.,LTD.<br>日本モレックス株式会社 |                                   |
| 仕上げ<br>FINISH                   | _____                               |            |                                                                                                                           | REVISE ONLY ON CAD SYSTEM         |
| 適用電線範囲<br>WIRE RANGE            | _____                               |            |                                                                                                                           | TITLE 名称                          |
| 被覆外径<br>INS. RANGE              | _____                               |            |                                                                                                                           | KK2.5 RIGHT ANGLE<br>WAFAER ASS'Y |
| DRAWN BY '92/1/9<br>Y.MIZUNO    | CHK'D BY '94/1/1<br>Y.M. H.HIRAMOTO | DWG. NO.   |                                                                                                                           | REV                               |
| APP'D BY '94/1/1<br>M.FUKUSHIMA | 尺度<br>SCALE 5 : 1                   | SD-5046-NA | H                                                                                                                         |                                   |

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。 FN-01C(032)MX-1-32