

Betriebsanleitung

Warnlicht-Summer 480

Warnlicht-Hupe 580

Instructions for use

Buzzer / Light Combination

Horn / Light Combination




480, 580

Mode d'emploi

Buzzer a Voyant

Trompe a Voyant

réf 480, réf 580



WERMA Signaltechnik GmbH + Co.
D-78604 Rietheim-Weilheim
Telefon +49 (0)7424 / 9557-0
Telefax +49 (0)7424 / 9557-44
info@werma.de
www.werma.de



Funktion
Function
Fonctionnement

Das Gerät erzeugt aus elektrischen Signalen sichtbare (Dauerlicht) und hörbare (Summer, Hupe) Signale. Es ist nach EN 60598 / VDE 0711 T1 aufgebaut und geprüft.

The appliance produces visible (permanent light) and audible signals (buzzer, horn) via electrical signals. The appliance is produced and approved according to EN 60598 / VDE 0711 T1.

L'appareil produit des signaux visibles (feu fixe) et des signaux audibles (buzzer, trompe) via des signaux électriques. L'appareil est fabriqué et contrôlé selon EN 60598 / VDE 0711 T1.



WARNING
CAUTION
ATTENTION

Sicherheitshinweise
Safety instructions
Consignes de sécurité



- Anschluss nur durch eine Elektrofachkraft.
- Wiring must be carried out by a qualified electrician.
- Connexion à effectuer par un électrotechnicien confirmé.



- Vor Anschluß und bei Beschädigung des Geräts Netzspannung abschalten.
- Turn off the power supply:
- Before connection.
- In the event of damage.
- Avant de connecter l'appareil et en cas de défaut de celui-ci, couper la tension du réseau.



- Gerät nur in komplett montiertem Zustand betreiben.
- Only operate the appliance when completely assembled
- N'employer l'appareil que lorsqu'il est complètement monté.



- Nennspannung beachten.
- Observe the nominal voltage.
- Respecter la tension nominale indiquée.



- Der Schalldruck des Akustikelements kann bei geringem Abstand das Gehör schädigen.
- The sound pressure of the signal element can cause damage to

90 / 92 dB

hearing when used at close quarters.

- La puissance sonore de l'élément acoustique peut nuire à l'ouïe en cas de trop grande proximité.



- Wenn durch einen Ausfall des Signalgeräts eine Gefährdung von Menschen oder Beschädigung von Betriebseinrichtungen möglich ist, muß dies durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen verhindert werden.


zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen verhindert werden.

- In case of equipment failure, additional safety precautions should be taken to avoid possible danger to persons.

- Si une panne ou un défaut de l'avertisseur présentait un danger pour le personnel ou les installations, prévenir ceci par des mesures de sécurité supplémentaires.




Technische Daten
Technical specifications
Données techniques



ABS/PC-Blend
grau, grey, gris
90dB

480 □ 52 54
480 □ 52 55
480 □ 52 68


12V~, 610mA
24V~, 320mA
230V~, 50mA



ABS/PC-Blend
grau, grey, gris
92dB,

580 □ 52 54
580 □ 52 55
580 □ 52 65
580 □ 52 68

12V~, 610mA
24V~, 320mA
24V~, 320mA
230V~, 50mA



1
3
rot, red, rouge
gelb, yellow, jaune
Polycarbonat, transparent,
polycarbonate, transparent,
polycarbonate, transparent



955 015 34
955 015 35
955 015 38

BA15 d, max. 7W
12V~
24V~
230V~



Reinigung
Cleaning
Nettoyage


Reinigung mit milden, nicht scheuernden und nicht kratzenden Mitteln möglich. Niemals aggressive Reinigungsmittel wie z.B. Verdünnung oder Benzin verwenden.

Clean the appliance from outside with a light, non-scouring cleaning agent. Do not use aggressive cleaning agents e.g. diluting agents or benzene.

Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un produit doux, non abrasif. Ne jamais utiliser des détergents agressifs tels que p.ex. diluant ou essence.



Glühlampenwechsel
Change of bulb
Changement de l'ampoule



Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications
Sous réserve de modifications techniques
310.480.001.0300 © D







Montage
Mounting
Montage

480


1)




2)




3)



4)




5)




580


1)




2)



3)



4)



5)

